

# PHILIPS

Ozziet lubinis  
šviestuvus 18W

Lubiniai šviestuvai


4000 K

Juoda

Reguliuojamas šviesos srautas



8719514431966



## Vienas šviestuvus. Dvi šviesos zonos. Trys nustatymai.

Šis aptakus, plonas juodas lubinis šviestuvus sukurtas taip, kad derėtų prie bet kurių lubų. Švarias apvalias pagrindinės šviesos linijas akcentuoja sumani linijinė kraštinė šviesa. Derinkite abi šviesas ir sukurkite 3 unikalius apšvietimo nustatymus. Pagrindinis įmontuotasis šviestuvus suteikia šaltą 4000 K srautą, o pailgas kraštinis akcentinis šviestuvus – šiltą 2700 K srautą. Lempa yra 3 dydžių, todėl puikiai tiks bet kuriame jūsų namų kambaryje. Patogi atminties funkcija padeda įsiminti jūsų naujausią nustatymą. „Ozziet“ lubinis šviestuvus atrodo taip pat gerai išjungtas, kaip ir įjungtas.

### Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

### Tinka jūsų interjerui

- Itin plonas dizainas

### Paprasta išbandyti

- Įsimena mėgstamą režimą, kad būtų lengva pasirinkti
- Paprastas sumontavimas

### Šviesos efektas

- Dviejų zonų šviesa

# Ypatybės

## Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Svetainė yra kiekvienų namų širdis. Tai vieta, kur šeimos nariai atsipalaiduoja ir bendrauja su svečiais. Svetainės ir miegamojo kambario apšvietimas turi būti lengvai reguliuojamas, kad jį būtų galima pritaikyti skirtingiems poreikiams per visą dieną. Atidžiai priderinti šviesos šaltiniai ir žaismingi sluoksniai sukuria erdvės pojūtį ir suteikia kambariui šilumos bei jaukumo.

## Itin plonas dizainas

Plonas dizainas puikiai tinka kambariams su žemomis lubomis, kadangi jį galima įrengti lygiai su paviršiumi.

## Įsimena mėgstamą režimą, kad būtų lengva pasirinkti

Nesvarbu, ar jums norisi šilto švytėjimo jaukiam vakarui, ar ryškiai baltos šviesos, padedančios susikaupti, sistema įsimena mėgstamus režimus, kad būtų lengva pasirinkti.

## Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvą paruoštas užsidegti.

## Dviejų zonų šviesa

Pakeisti atmosferą kambaryje dar niekada nebuvo taip paprasta. „Philips SceneSwitch“ dviejų zonų LED lubinis šviestuvą leidžia nustatyti nuotaiką trimis unikaliais nustatymais. Pagrindinės ir linijinės kraštinės šviesų derinys suteikia jums variantų, kurie puikiai tinka vakarui su draugais, susikaupimui ir jaukioms akimirkoms. Nereikia apšvietimo regulatoriaus ar montuoti – tereikia esamo jungiklio.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 111 lm/W

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 150 mA

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Grynasis svoris: 0,61 kg
- Bendras aukštis: 45 mm
- Bendrasis ilgis: 300 mm
- Bendras plotis: 300 mm

#### Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

#### Techniniai duomenys

- Skersmuo: 300 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 2000
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514431966
- Grynasis svoris: 0,62 kg
- Grynasis svoris: 0,88 kg
- Aukštis: 32,5 cm
- Ilgis: 5,4 cm
- Plotis: 32,5 cm



Išleidimo data:  
2025-08-30  
Versija: 0.359

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)