PHILIPS

Ozziet lubinis šviestuvas 22W

Lubiniai šviestuvai

2700 K

juoda

Reguliuojamas šviesos srautas

8719514432000



Vienas šviestuvas. Dvi šviesos zonos. Trys nustatymai.

Šis plonas, aptakus juodas lubų šviestuvas sukurtas taip, kad derėtų prie jūsų stiliaus. Ryškias, švarias apvalias pagrindinės šviesos linijas akcentuoja subtili linijinė kraštinė šviesa. Abi šviesos kartu sukuria 3 unikalius 2700 K šaltai baltos šviesos nustatymus, kad būtų gautas gražus tolygios šviesos efektas. Lempa yra 3 dydžių, todėl puikiai tiks bet kuriame jūsų namų kambaryje. Ją papildo patogi atminties funkcija, kuri gali įsiminti paskutinį jūsų nustatymą. „Ozziet“ lubinis šviestuvas atrodo taip pat gerai išjungtas, kaip ir įjungtas.

Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam
- Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Tinka jūsų interjerui
- Itin plonas dizainas

Paprasta išbandyti
- Įsimena mėgstamą režimą, kad būtų lengva pasirinkti
- Paprastas sumontavimas

Šviesos efektas
- Dviejų zonų šviesa

Ypatybės

Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant
Svetainė yra kiekvienų namų širdis. Tai vieta, kur šeimos nariai atsipalaiduoja ir bendrauja su svečiais. Svetainės ir miegamojo kambario apšvietimas turi būti lengvai reguliuojamas, kad jį būtų galima pritaikyti skirtingiems poreikiams per visą dieną. Atidžiai priderinti šviesos šaltiniai ir žaismingi sluoksniai sukuria erdvės pojūtį ir suteikia kambariui šilumos bei jaukumo.

Itin plonas dizainas
Plonas dizainas puikiai tinka kambariams su žemomis lubomis, kadangi jį galima įrengti lygiai su paviršiumi.

Įsimena mėgstamą režimą, kad būtų lengva pasirinkti
Nesvarbu, ar jums norisi šilto švytėjimo jaukiam vakarui, ar ryškiai baltos šviesos, padedančios susikaupti, sistema įsimena mėgstamus režimus, kad būtų lengva pasirinkti.

Paprastas sumontavimas
Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvas paruoštas užsidegti.

Dviejų zonų šviesa
Pakeisti atmosferą kambaryje dar niekada nebuvo taip paprasta. „Philips SceneSwitch“ dviejų zonų LED lubinis šviestuvas leidžia nustatyti nuotaiką trimis unikaliais nustatymais. Pagrindinės ir linijinės kraštinės šviesų derinys suteikia jums variantų, kurie puikiai tinka vakarui su draugais, susikaupimui ir jaukioms akimirkoms. Nereikia apšvietimo reguliatoriaus ar montuoti – tereikia esamo jungiklio.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip

Dizainas ir apdaila
- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 104 lm/W

Kita
- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Kitos savybės
- Lemputės srovė: 185 mA

Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 1 kg
- Bendras aukštis: 45 mm
- Bendrasis ilgis: 400 mm
- Bendras plotis: 400 mm

Techninė priežiūra
- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys
- Skersmuo: 400 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 2300
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8719514432000
- Grynas svoris: 1 kg
- Grynasis svoris: 1,44 kg
- Aukštis: 42,5 cm
- Ilgis: 5,4 cm
- Plotis: 42,5 cm

Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.275

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com