

PHILIPS

Runner lubinis / sieninis
taškinis šviestuvas 2x


Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

Be lempučių

juoda

ClickFix

8719514435315



Džiaukitės kiekviena akimirka

Šis pramoninio stiliaus taškinis šviestuvas yra mažas, glotnus, paprastas ir puikiai tinka moderniam interjerui. Juodas aliuminio korpusas puikiai papildo šviesos šaltinį. Išskirtinė dekoro detalė su besisukančiu šviesos šaltiniu.

Pritaikykite prie savo interjero stiliaus

- Elegantiškas ir modernus dizainas

Ypatingos savybės

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis
- Elegantiška juoda

Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Kokybiškos medžiagos

Ypatybės

Šiuolaikiška išvaizda Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Elegantiška juoda

Nesenstanti ir elegantiška – intensyvi, sodri juodmedžio juoda spalva.

Kokybiškos medžiagos

Ši lempa pagaminta iš sluoksniuotų aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir ilgai veikiantis – jis daugelį metų puoš ir apšvies jūsų namus.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Ne
- Dvikryptė šviesa: Ne
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Tikslus šviesos srautas: Ne
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- FFP – nepatogumų nesukelianti pakuotė: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Ne
- Integruota LED: Ne
- Judesio bei dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Puikiai tinka kurti aplinkai: Taip
- Puikiai tinka orientaciniam apšvietimui: Taip
- Nešiojamas: Ne
- Pridedama apsauginė mova: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Atsparios aukštos kokybės medžiagos: Taip
- Laisvai sukasi į visas puses: Taip
- Saulės energija: Ne
- Atlenkiamą galvutę (aukštyn / žemyn): Manual
- USB įkrovimas: Ne
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Dekoratyvinis: Ne
- Dekoratyvinis: Ne
- Kištuko tipas: No plug

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Koridorius
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- Papildomos funkcijos: „ClickFix”

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,64 kg
- Bendras aukštis: 109 mm
- Bendrasis ilgis: 305 mm
- Bendras plotis: 90 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: –
- Elektros energija: 220–240 AC
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lempučių galia vatais: 5.5W
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 20
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514435315
- Grynas svoris: 0,64 kg
- Grynas svoris: 0,76 kg
- Aukštis: 31,6 cm
- Ilgis: 10,2 cm
- Plotis: 10,9 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.411

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com