

PHILIPS

Star lubinis / sieninis
taškinis šviestuvas 2x

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

2700 K

juoda

Pritemdomas; ClickFix



8719514435391



Dekoruokite namus šviesa

Šis „Philips myLiving Star“ šviesos diodų taškinis šviestuvas pasižymi nesenstančia elegancija dėl chromuotos kojelės ir milteliniu būdu dažyto juodo korpuso. Naudodami šį pritemdomą „Philips“ šviesos diodų taškinį šviestuvą galite sklandžiai pritemdyti iki tinkamo apšvietimo lygio – nuo ryškios funkcinės šviesos kasdienėms užduotims iki švelnios šviesos, skirtos atsipalaiduoti.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Suderinama su sienoje montuojamais šviesos srauto regulatoriais
- Aukštos kokybės LED šviestuvai

Pažangus LED apšvietimas

- Šiltai balta šviesa

Ypatingos savybės

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis

Patogumo ir ramybės suteikiantis apšvietimas

- Šviestuvo naudojimo trukmė – iki 30 metų
- 5 metų garantija, kad būtų ramu

Ypatybės

Suderinama su sienoje montuojamais šviesos srauto reguliatoriais



Reguliuokite šio „Philips“ šviestuvo ryškumą sienoje montuojamu šviesos srauto reguliatoriumi (nepriedamas), kad galėtumėte sukurti nuotaiką, išryškinti savo namų ypatybę ir dar daugiau.

Aukštos kokybės LED šviestuvai



Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Šiltai balta šviesa



Šioje lemputėje naudojama naujausia „Philips“ apšvietimo technologija ir modernūs šiltos baltos šviesos didelės galios LED, skleidžiantys šviesą, kurios spalvinė temperatūra yra 2 700 K.

Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Naudojimo trukmė – iki 30 metų

LED šviestuvus galima ilgiau naudoti, todėl nereikia dažnai keisti savo šviesos šaltinio. Tai žymiai sumažina atliekas ir taupo jūsų pinigus ilgai naudojant šviestuvus.

5 metų garantija

Visi mūsų taškiniai šviestuvai sukurti ilgam naudojimui. Jiems suteikiama 5 metų garantija, kad kasdien galėtumėte mėgautis ilgalaikiu kokybišku apšvietimu.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 30 000
- Nominali naudojimo trukmė: 30 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Ne
- Dvikryptė šviesa: Ne
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Tikslus šviesos srautas: Ne
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- FFP – nepatogumų nesukelianti pakuotė: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Ne
- Integruota LED: Taip
- Judesio bei dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Puikiai tinka kurti aplinkai: Taip
- Puikiai tinka orientaciniam apšvietimui: Taip
- Nešiojamas: Ne
- Pridedama apsauginė mova: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Atsparios aukštos kokybės medžiagos: Taip
- Laisvai sukasi į visas puses: Taip
- Saulės energija: Ne
- Atlenkama galvutė (aukštyn / žemyn): Manual
- USB įkrovimas: Ne
- Šiltai balta šviesa: Taip
- Dekoratyvinis: Ne
- Dekoratyvinis: Ne
- Kištuko tipas: No plug

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 45 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 110 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Koridorius
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, „ClickFix“

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,5 kg
- Kabelio ilgis: 460
- Bendras aukštis: 82 mm
- Bendrasis ilgis: 198 mm
- Bendras plotis: 60 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1000
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lemputės galia vatais: 9
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514435391
- Grynas svoris: 0,5 kg
- Grynasis svoris: 0,61 kg
- Aukštis: 21,7 cm
- Ilgis: 7,2 cm
- Plotis: 9,2 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.271

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com