

PHILIPS

Įprasta forma

Itin efektyvus

7,3–100 W

E27



8719514435636



Ryškus šviesos diodų apšvietimas, puiki kokybė

„Philips“ šviesos diodų lemputės skleidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir puikiai taupo energiją. Savo išgrynintos formos ir elegantišku dizainu ši lemputė puikiai pakeis skaidrias kaitinamąsias lemputes.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Geriau jūsų piniginei ir planetai
- Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Klasikinis stiklinis šviesos diodas

Ypatybės

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei

per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Sutaupo iki 90 % energijos

Dėl šviesos diodų technologijos sutaupoma iki 90 % energijos, palyginti su standartinėmis lemputėmis. Todėl jos apsimoka ir kasmet sutaupote pinigų. Jos taip pat padeda saugoti gamtą.

Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Kadangi naudojimo trukmė yra iki 50 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 50 metų.

Stiklinis matinis dizainas

Jums patinkanti išvaizda ir savybės, kokių tikėtės. Klasikinis matinio stiklo dizainas, atkartojantis švelnų įprastų lempučių nakties šviesos efektą ir idealiai tinkantis visur namuose.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys

- Aukštis: 12,7 cm
- Plotis: 7 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Stiklas

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000 val.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 1535 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 210 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514435636
- EOC: 871951443563600
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 100W A70 E27 3000K FR UE SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 7,3 W
- Galios vatais atitiktumuo: 100 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 12,7 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1370038

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514435636
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,1 kg
- Aukštis: 17,8 cm
- Ilgis: 7,6 cm
- Plotis: 7,6 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003480201



Išleidimo data: 2024-04-12
Versija: 0.155

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com