

PHILIPS

Bucket Stalinis
šviestuvas

Staliniai šviestuvai

3000/4000/5700 K

Balta

Reguliuojamas šviesos srautas

8719514443792



Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

Tvirtos konstrukcijos „Philips LED Performance“ stalinė lempa, pasižyminti optimaliu veikimu, yra tobulas šviestuvas bet kuriai namų erdvei, kurią norite apšviesti kokybiškai ir ryškiai. Jauki šviesa, kuri nevargina akių.

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa

Ypatybės

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka

griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia

malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokia visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Stačiakampis

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2700–4000–6500 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 28 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Biurai
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Staliniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 1400 mA

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,5 kg
- Bendras aukštis: 340 mm
- Bendrasis ilgis: 315 mm
- Bendras plotis: 110 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 200
- Šviesos spalva: 3000/4000/5700
- Elektros energija: 5 V
- Baterijos tipas: 18650
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 7
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais

- Apsaugos klasė: III klasės – saugi ypač žema įtampa

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514443792
- Grynas svoris: 0,5 kg
- Grynas svoris: 0,65 kg
- Aukštis: 34,5 cm
- Ilgis: 11,5 cm
- Plotis: 18 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.417

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com