

# PHILIPS

Tilpa stalinis  
šviestuvas

Staliniai šviestuvai

5000 K

Balta

Reguliuojamas šviesos srautas

8719514443839



## Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

Tvirtos konstrukcijos „Philips LED Performance“ stalinė lempa, pasižyminti optimaliu veikimu, yra tobulas šviestuvas bet kuriai namų erdvei, kurią norite apšviesti kokybiškai ir ryškiai. Jauki šviesa, kuri nevargina akių.

### **Aukščiausia kokybė**

- EyeComfort - akims maloni šviesa

# Ypatybės

## Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka

griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia

malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Stačiakampis

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastikis

## Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Staliniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 1000 mA
- Efektyvumas: 18 lm/W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,28 kg
- Aukštis: 29 cm
- Ilgis: 23,6 cm
- Plotis: 8,5 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 90
- Šviesos spalva: 5000
- Elektros energija: 5 V
- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: III klasė

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514443839
- Grynas svoris: 0,28 kg
- Grynas svoris: 0,35 kg
- Aukštis: 28,4 cm
- Ilgis: 10 cm
- Plotis: 10 cm



Išleidimo data: 2025-05-01  
Versija: 0.443

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)