

PHILIPS

Šviesdiodžių
vamzdis EM T8

LED

1500 mm

6500 K

G13



8719514444416



Patikimas šviesos diodų taškinis apšvietimas, puiki šviesos kokybė

Senų liuminescencinių lempų pakeitimas į „Philips“ šviesos diodų vamzdelius yra greitas ir paprastas būdas gauti modernią ir efektyvią šviesos diodų technologiją. Šis „Philips“ šviesos diodų vamzdelis puikiai tinka tose vietose, kur reikia daug šviesos.

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Mėgautės šviesos diodų energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 50 % energijos, pakeisdami esamas fluorescencines lemputes (draudžiama pagal ES reglamentą nuo 2023 m.).

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurti naudoti dešimtmečius

- Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 15 metų.

Pasirinkite paprastą senų fluorescencinių lempučių pakaitalą

- Tobulas linijinių fluorescencinių lempų pakaitalas, tinkantis prie esamų šviestuvų. Tiesiog prijunkite ir paleiskite nekeisdami elektros instaliacijos.

Ypatybės

Sutaupo daugiau nei 50 % energijos, lyginant su fluorescencinėmis lemputėmis

Ilgai veikiančios iki 15 000 valandų
Greita ir lengva sumontuoti

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: T8
- Kištukinis lizdas: G13
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 151,3 cm
- Plotis: 2,8 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 240 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 6500 K
- Nominalus šviesos srautas: 2000 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 865 | CCT of 6500K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 102 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514444416
- EOC: 871951444441600
- Gaminio pavadinimas: LED T8 1500mm 20W G13 CDL ND 1CT/4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 19,5 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 151,3 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 491856

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514444416
- Grynas svoris: 0,27 kg
- Grynas svoris: 0,34 kg
- Aukštis: 157,7 cm
- Ilgis: 3,1 cm
- Plotis: 3,1 cm



Išleidimo data:
2025-05-20
Versija: 0.478

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com