

PHILIPS

Šviesdiodžių
vamzdis EM T8

LED

1500 mm

3000 K

G13



8719514444478



Patikimas šviesos diodų taškinis apšvietimas, puiki šviesos kokybė

Senų liuminescencinių lempų pakeitimas į „Philips“ šviesos diodų vamzdelius yra greitas ir paprastas būdas gauti modernią ir efektyvią šviesos diodų technologiją. Šis „Philips“ šviesos diodų vamzdelis puikiai tinka tose vietose, kur reikia daug šviesos.

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Mėgautitės šviesos diodų energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 50 % energijos, pakeisdami esamas fluorescencines lemputes (draudžiama pagal ES reglamentą nuo 2023 m.).

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 15 metų.

Pasirinkite paprastą senų fluorescencinių lempučių pakaitalą

- Tobulas linijinių fluorescencinių lempų pakaitalas, tinkantis prie esamų šviestuvų. Tiesiog prijunkite ir paleiskite nekeisdami elektros instaliacijos.

Ypatybės

Sutaupo daugiau nei 50 % energijos, lyginant su fluorescencinėmis lemputėmis

Ilgai veikiančios iki 15 000 valandų
Greita ir lengva sumontuoti

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: T8
- Kištukinis lizdas: G13
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Glass

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 240 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 2000 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 102 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514444478
- EOC: 871951444447800
- Gaminio pavadinimas: LED T8 1500mm 20W G13 WH 1CT/4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.55
- Įtampa: 220–240 V
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 19,5

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 1 513 mm
- Bendrasis ilgis: 1 513 mm
- Bendras plotis: 28 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 491859

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514444478
- Grynas svoris: 0,22 kg
- Grynasis svoris: 0,29 kg
- Aukštis: 157,7 cm
- Ilgis: 3,1 cm
- Plotis: 3,1 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.449

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com