

# PHILIPS

Lemputė matinė, 60  
W A60 E27, 6 vnt.

LED

2700 K

806 lm

15 000 val.



8719514451032



## Šilta balta šviesa, nenusileidžianti savo kokybe

Jūsų pamėgtos ir įprastos formos. Dėl pažangiausios šviesos diodų energiją taupančios technologijos suvartoja 85 % mažiau energijos palyginti su įprastomis elektros lemputėmis ir tarnauja dešimt kartų ilgiau.

### Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

### Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka bendrajam kambario apšvietimui

# Ypatybės

## Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes



Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė. Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

## Idealiai tinka bendrajam apšvietimui



Modernus ir universalus apšvietimas naudojant „Philips“ standartines lemputes, puikiai tinkančias bendrajam kambario apšvietimui.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Glass

## Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 115 lm/W

## Kita

- EyeComfort: Ne

## Pakuotės informacija

- EAN: 8719514451032
- EOC: 871951445103200
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 60W A60 E27 WW FRND 6CT/4 EC

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitiktumuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 7 W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 106 mm
- Bendrasis ilgis: 106 mm
- Bendras plotis: 60 mm

## Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 1825132

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514451032
- Grynasis svoris: 0,21 kg
- Grynas svoris: 0,32 kg
- Aukštis: 11,6 cm
- Ilgis: 12,7 cm
- Plotis: 18,9 cm



Išleidimo data: 2025-09-17  
Versija: 0.382

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)