

PHILIPS

Taškinis šviestuvas
50W PAR16 GU10 x3

LED

4000 K

390 lm

15 000 val.



8719514451537



Ryškus šviesos diodų apšvietimas, puiki kokybė

„Philips“ šviesos diodų taškinis šviestuvas skleidžia ryškia sufokusuotą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją. Rinkitės šiuos ilgai veikiančius taškinius šviestuvus ir pakeiskite jais 35 W taškinius šviestuvus su GU10 cokoliu.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta balta šviesa

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė reflektorinė lemputė

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka detalių apšvietimui

Ypatybės

Šalta balta šviesa



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 4 000 K, ji sukuria itin šaltą, gaivią ir ryškią šviesą.

Pakeičia halogeninę taškine lemputę



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo LED reflektorinė lemputė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių reflektorinių lempučių pakaitalas.

Idealiai tinka detalių apšvietimui



Moderni šviesos diodų taškine lemputė su plataus kampo (36 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalių ir bendrajam apšvietimui. Ją galima naudoti nišiniuose ir juostiniuose šviestuvuose, ji idealiai tinka virtuvei ar virtuvės plotui apšviesti, taip pat svetainėms ir valgomiesiems.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 5,4 cm
- Plotis: 5 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 390 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 84 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514451537
- EOC: 871951445153700
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 50W GU10 CW 36D ND 3CT/8 EC

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4,6 W
- Galios vatais atitikmuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,4 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 770 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 391859

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514451537
- Grynas svoris: 0,15 kg
- Grynasis svoris: 0,18 kg
- Aukštis: 11,4 cm
- Ilgis: 5,2 cm
- Plotis: 10,6 cm



Išleidimo data: 2025-06-11
Versija: 0.397

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com