

PHILIPS

Diamond Cut įleidžiamas
šviestuvai, 105 mm 4,5 W

Įleidžiamieji šviestuvai

4000 K

Balta

8719514453227



Aukščiausios kokybės šviesa ir stilius

„Philips“ šviesos diodų įmontuotasis šviestuvai idealiai tinka jūsų namų interjerui ir užtikrina akims malonų apšvietimą.

Paprasta išbandyti

- Montavimas be rūpesčių, nes nereikia papildomų laidų.

Sauga

- Be kenksmingų UV spindulių

Medžiaga ir apdaila


- Aukštos kokybės metalo medžiaga

Ypatybės

Paprastas sumontavimas Be kenksmingų UV spindulių

Šis gaminys sukurtas taip, kad visiškai neskleistų žalingų UV spindulių.

Aukštos kokybės metalo medžiaga



Patvari ir patraukli metalo medžiaga užtikrina tvirtą apdailą.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Apskritas

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 25 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 5 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 42 mA
- Efektyvumas: 93 lm/W

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.45

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,099 kg
- Mažesnis ilgis: 8.0–9.0 cm
- Mažesnis plotis: 8.0–9.0 cm
- Aukštis: 4,95 cm
- Ilgis: 10,5 cm
- Įleidimo gylis: 0,2 cm
- Plotis: 10,5 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 1 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 105 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 420
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridėtos lempučių galia vatais: 4.5
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė



Išleidimo data: 2025-05-21
Versija: 0.234

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com