

PHILIPS

Taškinis šviestuvas, 35 W PAR16 GU10, 3 vnt.

LED

2700 K

255 lm

15 000 val.



8719514455016



Šilta balta šviesa, nenusileidžianti savo kokybe

Jūsų pamėgtos ir įprastos formos. Dėl pažangiausios šviesos diodų energiją taupančios technologijos suvartoja 85 % mažiau energijos palyginti su įprastomis elektros emputėmis ir tarnauja dešimt kartų ilgiau.

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė reflektorinė lemputė

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka detalių apšvietimui
- Idealiai tinka bendrajam kambario apšvietimui

Ypatybės

Pakeičia halogeninę taškinę lempuotę



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo LED reflektorinė lempuotė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių reflektorinių lempučių pakaitalas.

Idealiai tinka detalių apšvietimui



Moderni šviesos diodų taškinė lempuotė su plataus kampo (36 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalių ir bendrajam apšvietimui. Ją galima naudoti nišiniuose ir juostiniuose šviestuvuose, ji idealiai tinka virtuvei ar virtuvės plotui

apšviesti, taip pat svetainėms ir valgomiesiems.

Idealiai tinka bendrajam apšvietimui



Modernus ir universalus apšvietimas naudojant „Philips“ standartines lemputes, puikiai tinkančias bendrajam kambario apšvietimui.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lempuotė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 255 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 72 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514455016
- EOC: 871951445501600
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 35W GU10 WW 36D ND 3CT/6 EC

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 35 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 3,5 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 54 mm
- Bendrasis ilgis: 54 mm
- Bendras plotis: 50 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 545 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 391855

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514455016
- Grynas svoris: 0,15 kg
- Grynasis svoris: 0,19 kg
- Aukštis: 11,4 cm
- Ilgis: 5,2 cm
- Plotis: 10,6 cm



Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.392

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com