

PHILIPS

Limbali lubinis/sieninis
taškinis šviestuvas

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

Be lemputės

Juoda

ClickFix



8719514465213



Stiliaus akcentas

Papildykite savo namus šiuo praktišku „Philips“ taškiniu šviestuvu. Rinkitės „Philips GU10“ šviesos diodo lemputę, kuri tiks prie jūsų taškinio šviestuvo stiliaus ir užtikrins aukštos kokybės ilgai veikiančią apšvietimą.

Ypatingos savybės

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis

Puikus dizainas – optimalus šviesos efektas

- Ilgai naudojama, aukštos kokybės medžiaga

Ypatybės

Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Aukštos kokybės medžiagos

Šis taškinis šviestuvas yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir patvarus – jis daugelį metų puoš ir apšvies Jūsų namus.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Virtuvei, Biurai, Koridorius
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: „ClickFix“

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,15 kg
- Bendras aukštis: 130 mm
- Bendrasis ilgis: 80 mm
- Bendras plotis: 80 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: –
- Elektros energija: 220–240 AC
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 50W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 50
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514465213
- Grynas svoris: 0,15 kg
- Grynas svoris: 0,2 kg
- Aukštis: 9 cm
- Ilgis: 9 cm
- Plotis: 10,5 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.303

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com