

PHILIPS

„Tyla“ sieninis
šviestuvas, 9 W

Lauko šviestuvai

4000 K

Antracitas

Jutiklis; Atsparus vandeniui



8719514476875



Eidami ar ilsėdamiesi mėgaukitės gražia sodo šviesa

„Philips Tyla LED“ sieninis lauko šviestuvas su antracito pilkais rėmeliais suteikia jums jaukią šviesą su patvariu lieto aliuminio apvadu. Jis sukuria patrauklią atmosferą su šaltai balta šviesa, kai yra išjungtas, ir automatiškai pašviesėja, kai šalia yra žmonių.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 25 000 valandų

Pažangus LED apšvietimas

- 5 metų garantija LED sistemai
- Aukštos kokybės LED šviestuvas

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatingos savybės

- Dvigubo ryškumo šviesa
- Integruotas judesio ir sutemų iki aušros jutiklis

8719514476875

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šilta, balta šviesa (2700 K)

Ypatybės

Ilga naudojimo trukmė – iki 25 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 25 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgausitės tobula sodo šviesa.

5 metų garantija LED sistemai



Be standartinės šiam šviestuvui siūlomos 2 metų garantijos, „Philips“ LED sistemos (LED moduliui ir tvarkyklei) taip pat suteikia 5 metų garantiją.

Aukštos kokybės LED šviestuvai



Šiose LED lemputėse naudojama unikali „Philips“ sukurta technologija. Jie įsijungia akimirksniu ir sukuria optimalų šviesos srautą, kuris jūsų sode išryškina ryškias spalvas.

Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika



Ši „Philips“ lempa specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvai yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Dvigubo ryškumo šviesa


Sukurkite lankscią ir patrauklią atmosferą naudodami dvigubo ryškumo funkciją. Šviesa pritemsta, kai ji neveikia, ir automatiškai pašviesėja, kai šalia yra žmonių, užtikrinant reikiamą šviesos lygį, kai tik to reikia.

Integruotas judesio ir sutemų iki aušros jutiklis



Su įmontuotu judesio jutikliu šie žibintai automatiškai pasveikina jus, kai grįžtate namo sutemus, arba užsidega lankytojams atvykus. Unikali funkcija nuo sutemų iki aušros automatiškai įjungia šviesą, kai lauke sutemsta – puikiai tinka ilgais vasaros vakarais arba jūsų saugumui užtikrinti.

Šilta, balta šviesa (2700 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvai skleidžia šiltą, atpalaiduojančią šviesą esant 2700 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 25 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Taip
- Saulės energija: Ne
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Jutiklis, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,682 kg
- Bendras aukštis: 188 mm
- Bendrasis ilgis: 184 mm
- Bendras plotis: 158 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 930
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514476875
- Grynas svoris: 0,68 kg
- Grynas svoris: 1,03 kg
- Aukštis: 20 cm
- Ilgis: 17,5 cm
- Plotis: 21,5 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.361

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com