

PHILIPS


„Mimosa“ sieninis
šviestuvas, 7 W

Lauko šviestuvai

4000 K

Antracitas

Atsparus vandeniui



8719514477278



Lengvai nukreipkite aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvą, kur tik norite

„Mimosa“ šeimą sudaro visiškai naujo dizaino sieniniai ir antžeminiai šviestuvai, leidžiantys nukreipti šviesą kur tik norite. „Mimosa“ žibintai pagaminti iš aukštos kokybės aliuminio. Jų efektyvūs LED moduliai ir patikima elektronika užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Galima pasirinkti šiltai arba šaltai baltą šviesą.

Lengva naudoti

- Reguliuojama šviesos kryptis
- Plataus kampo apšvietimas

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 25 000 valandų

Pažangus LED apšvietimas

- 5 metų garantija LED sistemai
- Aukštos kokybės LED šviestuvai

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

8719514477278

Sukurta laukai

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

Reguliuojama šviesos kryptis

Unikali pasukama plokštė leidžia lengvai nukreipti šviesą bet kur, kur jos reikia. Sukurkite tobulą šviesą visai veiklai lauke – nesvarbu, ar vakarieniaujate su šeima ir draugais savo terasoje, ar atsipalaiduojate su gera knyga savo galiniame sode.

Plataus kampo apšvietimas

Ši šviesa suteikia daugiau ryškumo visoms jūsų lauko erdvėms.

Ilga naudojimo trukmė – iki 25 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 25 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgautis tobula sodo šviesa.

5 metų garantija LED sistemai



Be standartinės šiam šviestuvui siūlomos 2 metų garantijos, „Philips“ LED sistemai (LED moduliui ir tvarkyklei) taip pat suteikia 5 metų garantiją.

Aukštos kokybės LED šviestuvus




Šiose LED lemputėse naudojama unikali „Philips“ sukurta technologija. Jie įsijungia akimirksniu ir sukuria optimalų šviesos srautą, kuris jūsų sode išryškina ryškias spalvas.

Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika



Ši „Philips“ lempa specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvus yra specialiai sukurta drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Aliuminio

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Ne
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,406 kg
- Aukštis: 17,1 cm
- Ilgis: 11,7 cm
- Plotis: 12 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 680
- Šviesos spalva: 4000 K
- Elektros energija: 220-240
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514477278
- Grynas svoris: 0,41 kg
- Grynasis svoris: 0,51 kg
- Aukštis: 18,5 cm
- Ilgis: 5,5 cm
- Plotis: 14 cm



Išleidimo data: 2025-04-19
Versija: 0.238

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com