

PHILIPS


Atraminis / kelio šviestuvas,
atraminis / kelio šviestuvas,
3 W

Lauko šviestuvai

2700 K

Antracitas

Žemos įtampos; Atsparus
vandeniui



8719514477377



Sodo šviestuvas, kurį galite tiesiog įjungti, prijungti ir mėgautis

„Philips GardenLink“ žemos įtampos šeima siūlo daugybę lauko šviestuvų, kuriuos galite lengvai ir saugiai sumontuoti patys. Galite prijungti kelis šviestuvus prie vieno maitinimo šaltinio ir prijungti jį prie standartinio lizdo, tada lengvai pridėti papildomų šviestuvo arba pakeisti jų vietą, kada tik norite. Elektros laidų montavimas yra paprastas, o žema įtampa reiškia, kad nėra pavojaus pakenkti jums, jūsų vaikams ar jūsų augintiniams.

Lengva naudoti

- Suderinamas su visais GardenLink šviestuvais ir priedais
- Lengva įdiegti naudojant Pasukimo ir Užrakinimo jungtys

Saugu naudoti

- Ypač saugi dėl 12 V žemos įtampos

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 25 000 valandų

Pažangus LED apšvietimas

- 5 metų garantija LED sistemai



8719514477377

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

Suderinamas su visais GardenLink šviestuvais ir priedais

Kiekvienas „GardenLink“ šviestuvas turi tą patį Pasukimo ir Užrakinimo jungtis lengvam montavimui ir prijungimui. Keičiant lauko apšvietimo poreikius, galite pakeisti šviestuvų ir priedų padėtį, kad kiekvienas jūsų sodo kampelis būtų apšviestas.

Lengva įdiegti naudojant Pasukimo ir Užrakinimo jungtys

Itin lengvas montavimas ir prijungimas prie gaminių Pasukimo ir Užrakinimo jungtys. Tiesiog įjunkite šviesas ir mėgaukitės!

Ypač saugi dėl 12 V žemos įtampos

Žemos įtampos (12 V) šviestuvus saugu montuoti patiems, nerizikuojant patirti elektros smūgį – nereikia profesionalaus elektriko.

Ilgą naudojimo trukmę – iki 25 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lempučių veikia iki 25 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgaukitės tobula sodo šviesa.

5 metų garantija LED sistemai



Be standartinės šiam šviestuvui siūlomos 2 metų garantijos, „Philips“ LED sistemai (LED moduliui ir tvarkyklei) taip pat suteikia 5 metų garantiją.

Aukštos kokybės medžiagos



Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 25 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietinės taisyklės ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Ne
- Šiltai balta šviesa: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Atraminiai/palei taką montuojami šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Žema įtampa, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,6 kg
- Aukštis: 34,9 cm
- Ilgis: 12 cm
- Plotis: 12 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 600
- Šviesos spalva: 2 700 K
- Elektros energija: 220–240 V
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 3 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip



Išleidimo data:
2025-05-06
Versija: 0.338

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com