

PHILIPS

Prožektorius

ProjectLine

30 W

3000K šiltai balta šviesa

Integruotas judesio jutiklis

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



2700
lm
30W
3000K
LED

35,000h
IP65

REAL
PROs
REAL
QUALITY



Professional quality for your project

8719514954458



Profesionali kokybė jūsų projektui

Nelaidūs vandeniui, tvirti šviesos diodai, skirti naudoti lauke. „Projectline“ prožektorius padeda taupyti energiją ir yra tvirtas dėl metalo medžiagos ir apsaugos nuo oro sąlygų. Integruotas judesio jutiklis yra pritaikomo pasiekiamumo, laiko ir šviesos jautrumo. Prireikus, puikiai tinka vietoms (viešųjų) pastatų priekyje / gale, pvz., automobilių stovėjimo aikštelėse, važiuojamojoje dalyje, soduose ar darbo vietose, apšviesti.

Patikimas pasirinkimas

- Taupykite energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį

Pasirinkite aukštos kokybės apšvietimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės

Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

Ypatybės

Efektyvus energijos naudojimas

Visi „Philips“ energijos taupymo įrenginiai taupo energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį. Per jų eksploataavimo laiką jie sunaudoja mažiau kW, todėl taip pat sumažėja sąskaita už energiją. Energijos taupymo lygis priklauso nuo šviestuvo tipo ir technologijos.

Patikima kokybė:

„Philips“ laikosi savo pažadų dėl šviestuvų efektyvumo. Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės apie šviesos galią, eksploataavimo laiką ir galią, atitinkančią kaitinamąsias lempas.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 35 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas
- Optinio dangtelio / lęšio apdaila: Skaidrus
- Optinio dangtelio / lęšio medžiaga: Grūdintas stiklas
- Optinio dangtelio / lęšio forma: Plokščias
- Optinio dangtelio / lęšio tipas: Stiklas

Ilgaamžiškumas

- Aplinkos temperatūra: Nuo -25 iki +40 °C

Aplinkosauga

- Tvarumo įvertinimas: -

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Šviesos srauto leistinas nuokrypis: +/-10%
- Spalvų kodas: šiltai balta
- Koreliuota spalvos temperatūra: 3000
- Prad. spalvų perteikimo indekso leistinas nuokrypis: 0
- Pradinės spalvos: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Šviestuvų šeimos kodas: LED
- Šviesos šaltinio variklio tipas: LED
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 110°
- Šviesos srautas: 2 700 lm
- Optinė medžiaga: Stiklas
- Optinis lauko tipas: Simetriškas spindulys
- Reflektoriaus medžiaga: Polikarbonatas
- Veikimo aplinkos temperatūra, Tq: 25 °C
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 90 lm/W
- Aukštyn nukreiptos šviesos srauto santykis: 0

Kita

- Sukurta specialiai: Sodal, Terasa
- Papildomos funkcijos: ProjectLine, Atsparūs vandeniui

Kitos savybės

- CE ženklas: Taip
- ENEC ženklas: –
- Atitinka ES RoHS: Taip
- Fotobiologinė sauga: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Fotobiologinės rizikos specifikacija: 0,2 m

Maitinimas

- Įvesties įtampa: nuo 220 iki 240
- Įsiveržimo srovė: 0,78
- Įsiveržimo laikas: 0,063
- Galios koeficientas (dalis): 0.9

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 30
- Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis: +/-10%

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 56
- Bendrasis ilgis: 185
- Bendras plotis: 183

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- IP kodas: IP65 | Atsparus dulkems ir srovei
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Kabelis: Kabelis 0,6 m be kištuko
- Jungimas: Neprijungtieji laidai
- Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val.: 5
- Pritemdoma: Ne
- Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius: –
- Su tvarkykle: Taip
- Efektyvus projektuojamas plotas: 0,013
- Tvirtinimo medžiaga: Plienas
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Linijos dažnis: 50 or 60
- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK05 | 0,7 J
- Montavimo įtaisas: Reguliuojamas montavimo laikiklis
- Reduktorių skaičius: 1 vienetas
- Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB: 72
- Apsauga nuo viršįtampio (bendra / diferencinė): EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV)

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514954458
- Grynas svoris: 0,56 kg
- Grynas svoris: 0,62 kg
- Aukštis: 6,2 cm
- Ilgis: 19,5 cm
- Plotis: 20,7 cm



Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.238

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com