

# PHILIPS


Įleidžiamas skydelis

ProjectLine

60x60 cm

4000K natūraliai balta šviesa

3200 lm



## Profesionali kokybė jūsų projektui

Patikimos, energiją taupančios, įgaubtos šviesos, profesionalios LED plokštės. „ProjectLine“ LED plokštė padeda taupyti energiją ir tinka standartinio dydžio matomo profilio luboms, naudojamoms biuruose ir (komercinėse) darbo vietose su ryškia natūralia balta šviesa.

### Patikimas pasirinkimas

- Taupykite energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį

### Pasirinkite aukštos kokybės apšvietimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės

### Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

# Ypatybės

## Efektyvus energijos naudojimas

Visi „Philips“ energijos taupymo įrenginiai taupo energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį. Per jų eksploataavimo laiką jie sunaudoja mažiau kW, todėl taip pat sumažėja sąskaita už energiją. Energijos taupymo lygis priklauso nuo šviestuvo tipo ir technologijos.

## Patikima kokybė:

„Philips“ laikosi savo pažadų dėl šviestuvų efektyvumo. Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės apie šviesos galią, eksploataavimo laiką ir galią, atitinkančią kaitinamąsias lempas.

## Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 35 000 valandų.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas
- Optinio dangtelio / lęšio apdaila: „Opal“
- Optinio dangtelio / lęšio medžiaga: Akrilatas

## Ilgaamžiškumas

- Aplinkos temperatūra: Nuo -10 iki +35 °C

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Šviesos srauto leistinas nuokrypis: +/-10%
- Spalvų kodas: 840 neutrali balta
- Nuolatinis šviesos srautas: Ne
- Koreliuota spalvos temperatūra: 4000
- Pradinės spalvos: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 120°
- Šviesos srautas: 3 200 lm
- Optinė medžiaga: Polistirenas
- Optinis tipas: Spindulio kampas 120°
- Reflektoriaus medžiaga: Akrilatas
- Veikimo aplinkos temperatūra, Tq: 25 °C
- Prisotinta raudona (R9): <50
- Stroboskopinis efektas: 1,6
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 88 lm/W
- „Unified glare rating“ CEN: 22

## Kita

- Sukurta specialiai: Viešbutis, Restoranas, Sodas, Terasa
- Papildomos funkcijos: ProjectLine, Atsparūs vandeniui

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 135 mA
- CE ženklas: Taip
- Atitinka ES RoHS: Taip
- Fotobiologinė sauga: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobiologinės rizikos specifikacija: 0,2 m

## Maitinimas

- Įvesties įtampa: 220-240
- Įsiveržimo srovė: 15
- Įsiveržimo laikas: 0,2
- Galios koeficientas (dalis): 0.9

## Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 36
- Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis: +/-10%

## Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 59
- Bendrasis ilgis: 595
- Bendras plotis: 595

## Techninė priežiūra

- Garantija: 3 metai

**Techniniai duomenys**

- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Jungimas: Įstumiamą jungtis
- Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val.: 7,5
- Pritemdoma: Ne
- Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius: Maitinimo šaltinis (Įjungtas/išjungtas)
- Su tvarkykle: Taip
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Laido užsiliepsnojimo bandymas: 650 °C temperatūra, trukmė 30 s
- Linijos dažnis: 50 or 60
- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK02 | 0,2 J standartinis
- Reduktorių skaičius: 1 vienetas
- Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB: 35
- Tinka atsitiktiniam perjungimui: Taip

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8719514955271
- Grynas svoris: 1,35 kg
- Grynasis svoris: 1,77 kg
- Aukštis: 63 cm
- Ilgis: 60 cm
- Plotis: 3,8 cm



Išleidimo data:  
2025-09-20  
Versija: 0.269

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)