

# PHILIPS

Kapsulė 40 W  
kapsulė GY6.35

LED

2700 K

470 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8720169171046



## Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

„Philips“ šviesos diodų lemputės skleidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją. Ši išgrynintos formos ir dailaus dizaino lemputė pakeis tradicines matines lemputes.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

### Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 80 % energijos

### Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

# Ypatybės

## Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią

atsipalaiduoti. Ši 2700K lemputė puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

## Sutaupo iki 80 % energijos



Sutaupykite energijos, naudodami šviesos diodus, neaukodami apšvietimo kokybės. Iš karto sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami esamas kaitrines arba halogenines lemputes.

## Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Kasdien naudojama „Philips“ šviesos diodų lemputė patenkins pagrindinius apšvietimo poreikius. Ši už prieinamą kainą įsigyjama „Philips“ LED lemputė skleidžia jaukią šviesą ir puikiai veikia.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė lemputė-kapsulė
- Kištukinis lizdas: GY6.35
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +45 °C
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos srautas: 470 lm
- Stroboskopinis efektas: 1
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 111 lm/W

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

## Kitos savybės

- CE ženklas: Taip
- Atitinka ES RoHS: Taip

**Pakuotės informacija**

- EAN: 8720169171046
- EOC: 872016917104600
- Gaminio pavadinimas: LED 40W  
GY6.35 WW 12V D SRT6

**Maitinimas**

- Galios koeficientas (dalis): 0.9

**Energijos sąnaudos**

- Galingumo koeficientas: 0.9
- Įtampa: AC Electronic 12 V
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 4,2 W

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Bendras aukštis: 50 mm
- Bendrasis ilgis: 50 mm
- Bendras plotis: 18 mm

**Techniniai duomenys**

- Dažnis: –
- Skersmuo: 18 mm
- EPREL registracijos numeris: 1403030
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Pritemdoma: Su specialiais  
apšvietimo reguliatoriais
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 0,4
- Dangtelio pagrindas: GY6.35

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8720169171046
- Grynas svoris: 0,01 kg
- Grynasis svoris: 0,04 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 2,5 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:  
2025-08-30  
Versija: 0.295

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)