

PHILIPS


Bracia lubinis / sieninis
taškinis šviestuvas 2x

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

2700 K

Balta

ClickFix



8720169174764



Stilingi LED taškiniai šviestuvai ryškiam jūsų namų apšvietimui bet kuriame kambaryje

Bracia LED taškinių šviestuvų šeima yra skirta apšviesti jūsų namus šilta balta šviesa. Nesenstantis dizainas ir „Philips“ kokybė yra puikus sprendimas, kuris tarnaus daugelį metų. Reguliuojama galvutė ir platus šviesos kampas užtikrina gausų apšvietimą bet kurioje patalpoje, nesvarbu, ar tai svetainė, ar prieškambaris. Bracia taškiniai šviestuvai taip pat puikiai tinka apšviesti virtuvės stalviršius ar bet kurią kitą vietą, kur reikia daug ryškios šviesos.

Lengva naudoti

- Reguliuojama taškinė galvutė

Tvarūs šviesos sprendimai

- Sutaupo iki 80 % energijos
- Ilga naudojimo trukmė – iki 25 000 valandų

Pažangus LED apšvietimas

- 5 metų garantija LED sistemai

Aukščiausia kokybė

- Patvari, aukštos kokybės medžiaga

Ypatingos savybės

- Ryški šviesa su vienodu pasiskirstymu

Aukštos kokybės apšvietimas

- EyeComfort – šviesa, kuri nevargina jūsų akių

Ypatybės

Reguliuojama taškinė galvutė



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Sutaupo iki 80 % energijos



Lyginant su tradiciniais šviestuvais su tuo pačiu šviesos srautu, šie šviestuvai sutaupo iki 80 % energijos. Pirkdami „Philips“ LED šviestuvą ar lemputę, galite pradėti taupyti pinigus iškart. Kiekvieną šviesos šaltinį pakeitę LED šviestuvu, jūs iškart sutaupysite dėl mažesnių elektros energijos sąskaitų.

Ilgą naudojimo trukmę – iki 25 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 25 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgausitės tobulu atmosferiniu apšvietimu savo namuose.

5 metų garantija LED sistemai



Be standartinės šiam šviestuvui siūlomos 2 metų garantijos, „Philips“ LED sistemos (LED moduliui ir tvarkyklei) taip pat suteikia 5 metų garantiją.

Patvari, aukštos kokybės medžiaga

Šis taškinis šviestuvas yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir patvarus – jis daugelį metų puoš ir apšvies Jūsų namus.

Ryški šviesa su vienodu pasiskirstymu

Norėdami iš tikrųjų apšviesti savo patalpas, pasirinkite šią vienodo pasiskirstymo šviesą, kuri tolygiai skleidžia šviesą erdvėje.

EyeComfort – šviesa, kuri nevargina jūsų akių



Prastos kokybės šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų laiką leidžiame patalpose, kaip niekad svarbu tinkamai apšviesti namus. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymo kriterijus, įskaitant mirgėjimą, švytėjimą, blizgesį, spalvų perteikimą ir pritemdymo efektus, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka EyeComfort reikalavimus. Šis „Philips“ LED šviestuvas ne tik skleidžia patogią šviesą, bet ir išlieka toks pat visą savo eksploatavimo laiką, užtikrindamas vienodą šviesos kokybę, našumą ir spalvas daugiau nei dešimtmetį.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiams) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Integruota LED: Taip
- Šiltai balta šviesa: Taip

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 100 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Koridorius
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: „ClickFix“

Kitos savybės

- Lempučių srovė: 84 mA

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,43 kg
- Bendras aukštis: 125 mm
- Bendrasis ilgis: 260 mm
- Bendras plotis: 80 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1100
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220–240 AC
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lempučių galia vatais: 11
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169174764
- Grynas svoris: 0,43 kg
- Grynas svoris: 0,58 kg
- Aukštis: 27 cm
- Ilgis: 10,4 cm
- Plotis: 13 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.353

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com