

PHILIPS

Kaitinimo lemputė
matinė, 60 W A60 E27

Itin taupus

4000 K

840 lm

50 000 val



8720169187771



Itin efektyvi lempa, mūsų labiausiai energiją taupančios LED lemputės

Ši „Philips“ itin efektyvi LED lemputė skleidžia gražią šviesą, siūlo išskirtinį 50 000 valandų ilgaamžiškumą ir pradeda taupyti energiją vos pradėjus ją naudoti. Sumažinkite lempučių keitimo dažnumą ir mėgaukitės akims malonia šviesa su mūsų patikimu „EyeComfort“ dizainu.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Sukurta taip, kad tarnautų ilgiau ir sutaupytų daugiau energijos

- Įjunkite kasdien, sutaupykite energiją
- Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lempučių, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Ijunkite kasdien, sutaupykite energiją



Mūsų „UltraEfficient“ šviesos diodai yra mažiausiai 50 % efektyvesni nei standartiniai „Philips“ šviesos diodai, todėl kasdien taupysite energiją

Ilgą lempučių naudojimo trukmę – iki 50 metų



Išvenkite dažno elektros lempučių keitimo vargo. Mūsų „UltraEfficient“ šviesos diodai, kurių naudojimo trukmė yra iki 50 000 valandų, tarnauja 3,5 karto ilgiau nei standartiniai „Philips“ šviesos diodai, todėl daugiau nei 50 metų galėsite mėgautis idealiu apšvietimo sprendimu.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lempučių
- Kištukinis lizdas: E27
- Lempučių apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Glass

Lempučių matmenys

- Aukštis: 10,4 cm
- Plotis: 6 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 500 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 300 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 840 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Kitos savybės

- Efektyvumas: 210 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169187771
- EOC: 872016918777100
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 60W A60 E27 4000K FR UE SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 4 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,4 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1442615

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169187771
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 6,5 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-05-24
Versija: 0.511

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com