

PHILIPS


Lemputė geltona,
40 W A60 E27

LED

1800 K

470 lm

15 000 val.



8720169191273



Sukurta pastebėti

Naujoji „Deco“ kolekcija paverčia jūsų namus tobulu (šiltos) baltos šviesos ir delikačiu, minimalistinio apšvietimo deriniu.

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės vamzdelio formos lemputės – naudojamos iki 15 metų
- Sutaupo iki 90 % energijos

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Vintažinio stiliaus šviesos diodas

Ypatybės

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes



Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė. Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami vamzdelio formos apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Sutaupo iki 90 % energijos



Mėgaukitės LED energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 90 % energijos, pakeisdami esamas kaitinamąsias ar halogenines lemputes

Senoviškas (2000K ir 2200K)

Įsivaizduokite senovinio stiliaus tradicinį šviestuvą su šviesos diodais. Su „Philips Vintage LED“ kaitinimo lemputėmis galite mėgautis mėgstama klasikine išvaizda ir reikalingu energijos vartojimo efektyvumu. Šviestuvas suteikia tradicinę senamadiško kaitrinio apšvietimo spalvą ir gintarinį švytėjimą. Skaidraus gintarinio atspalvio stiklo lemputė, žalvarinis pagrindas ir retro stiliaus šviesos diodo siūlas suteikia dekoratyviniam jūsų namų apšvietimui vintažinio atspalvio. Painus besisukantis siūlas sukuria jaukią ir šiltą atmosferą.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Lemputės apdaila: Gintaro
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,4 cm
- Plotis: 6 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 1800 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 818 | CCT of 1800K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Dekoratyvinis

Kitos savybės

- Efektyvumas: 67 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169191273
- EOC: 872016919127300
- Gaminio pavadinimas: LED A60 40W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 230 V
- Galingumas: 7 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,4 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169191273
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 6,5 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-04-19
Versija: 0.443

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com