

PHILIPS

Kaitinimo lemputė
geltona, 40 W A60 E27

LED

2200 K


470 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8720169191570



Sukurta pastebėti

Naujoji „Deco“ kolekcija paverčia jūsų namus tobulu (šiltos) baltos šviesos ir delikačiu, minimalistinio apšvietimo deriniu.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 10 metų

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 90 % energijos

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Vintažinio stiliaus šviesos diodas

Ypatybės

Vidutinė naudojimo trukmė – 10 950 val.

Kadangi naudojimo trukmė yra iki 10 9500 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 10 metų.

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes



Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė. Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Sutaupo iki 90 % energijos



Mėgaukitės LED energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 90 % energijos, pakeisdami esamas kaitinamąsias ar halogenines lemputes

Senoviškas (2000K ir 2200K)

Įsivaizduokite senovinio stiliaus tradicinį šviestuvą su šviesos diodais. Su „Philips Vintage LED“ kaitinimo lemputėmis galite mėgautis mėgstama klasikine išvaizda ir reikalingu energijos vartojimo efektyvumu. Šviestuvai suteikia tradicinę senamadiško kaitrinio apšvietimo spalvą ir gintarinę švytėjimą. Skaidraus gintarinio atspalvio stiklo lemputė, žalvarinis pagrindas ir retro stiliaus šviesos diodo siūlas suteikia dekoratyviam jūsų namų apšvietimui vintažinio atspalvio. Painus besisukantis siūlas sukuria jaukią ir šiltą atmosferą.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Lemputės apdaila: Gintaro
- Reguluojamas šviesos srautas: Su specialiais apšvietimo reguliatoriais
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,4 cm
- Plotis: 6 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2200 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 822 | CCT of 2200K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Dekoratyvinis

Kitos savybės

- Efektyvumas: 85 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169191570
- EOC: 872016919157000
- Gaminio pavadinimas: LED A60 40W 2200K E27 Amber Sp DIM 1PF

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 230 V
- Galingumas: 5,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,4 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1430263



Išleidimo data:
2025-04-02
Versija: 0.391

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com