PHILIPS

# Forys Clip stalinis šviestuvas

Staliniai šviestuvai

4000 K

Balta

Reguliuojamas šviesos srautas

8720169194397

# Nešiojamas jūsų patogumui.

Tvirtos konstrukcijos „Philips LED Performance“ stalinė lempa, pasižyminti optimaliu veikimu, yra tobulas šviestuvas bet kuriai namų erdvei, kurią norite apšviesti kokybiškai. Jauki šviesa, kuri nevargina jūsų akių.

### Aukščiausia kokybė

- EyeComfort - akims maloni šviesa

### Valdiklis

- Kelių lygių pritemdymas

# Ypatybės

### Patogumas akims
Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

### Kelių lygių pritemdymas
Sukurkite akimirkai tinkamą nuotaiką pasirinkdami iš skirtingų pritemdymo lygių.

# Specifikacijos

### Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Stačiakampis
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip

### Dizainas ir apdaila
- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

### Ilgaamžiškumas
- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

### Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

### Papildoma funkcija / priedas
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

### Šviesos savybės
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 40 lm/W

### Kita
- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Biurai
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Staliniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

### Kitos savybės
- Lemputės srovė: 1000 mA

### Gaminio matmenys ir svoris
- Grynas svoris: 0,23 kg
- Bendras aukštis: 88 mm
- Bendrasis ilgis: 362 mm
- Bendras plotis: 203 mm

### Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

### Techniniai duomenys
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 200
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 5 V
- Pridėtos lemputės galia vatais: 5
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: III klasės – saugi ypač žema įtampa

### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169194397
- Grynas svoris: 0,23 kg
- Grynasis svoris: 0,31 kg
- Aukštis: 16,5 cm
- Ilgis: 7,5 cm
- Plotis: 15 cm

Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.360

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**