

PHILIPS

Garnet lubinis
šviestuvas 30W

Lubiniai šviestuvai

4000 K

Juoda



8720169195233



Vienas šviestuvas. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai.

Pakeisti atmosferą kambaryje dar niekada nebuvo taip paprasta. „Philips SceneSwitch LED“ lubinis šviestuvas leidžia nustatyti nuotaiką trimis unikaliais nustatymais. Pagrindinės ir netiesioginės šviesos derinys suteikia jums variantų, kurie puikiai tinka vakarui su draugais, susikaupimui ir jaukioms akimirkoms. Nereikia apšvietimo reguliatoriaus ar montuoti – tereikia esamo jungiklio.

Paprasta išbandyti

- Paprastas sumontavimas

Šviesos efektas

- Netiesioginė šviesa
- Trijų zonų šviesa
- Švelni harmoninga šviesa

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa

Ypatybės

Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvas paruoštas užsidegti.

Netiesioginė šviesa

Vulkano lempos gaubtas papuošia jūsų erdvę ir švelniai atspindi šviesą.

Trijų zonų šviesa

Trijų zonų šviesos šaltinis suteikia jums lankstumo sukurti norimą atmosferą.

Švelni harmoninga šviesa

Tinkamas netiesioginės ir tiesioginės šviesos derinys išsklaido šiltą švytėjimą visoje jūsų erdvėje jūsų neapakindamas.

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokia visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Apskritas

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 20 metų
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklą skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 113 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 154 mA

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.9

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynasis svoris: 1,04 kg
- Bendras aukštis: 89 mm
- Bendrasis ilgis: 400 mm
- Bendras plotis: 400 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 400 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 3400
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169195233
- Grynasis svoris: 1,07 kg
- Grynasis svoris: 2,36 kg
- Aukštis: 44 cm
- Ilgis: 12 cm
- Plotis: 44 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.399

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com