

PHILIPS

Izso lubinis
šviestuvas 40W

Lubiniai šviestuvai

2700–6500K

Balta

Pritemdomas; su nuotolinio
valdymo pultu

8720169196094



Patogiai susikurkite norimą aplinką

Vos keliais paprastais nuotolinio valdymo pultelio spustelėjimais universalus „Philips“ lubinis šviesos diodų šviestuvas suteikia jums maksimalų lankstumą ir patogumą suasmeninti savo apšvietimo nustatymus. Patogus apšvietimas, kuris neapsunkina jūsų akių. Sukurkite norimą aplinką su šviestuvu, kuris žino jūsų poreikius.

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa

Valdiklis

- Reguliuojamas – nuo šiltos baltos iki šaltos dienos šviesos
- Ryškumo reguliavimas su atminties funkcija
- 4 nustatyti apšvietimo režimai
- Nuotolinio valdymo pulteliu nesudėtinga reguliuoti apšvietimo nustatymus iki 10 m atstumu
- Ant sienos montuojamas nuotolinio valdymo pultelis

Ypatybės

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Reguliuojamas – nuo šiltos baltos iki šaltos dienos šviesos

Reguliuojamo apšvietimo funkcija leidžia pakeisti šviesos spalvą, kad ji atitiktų jūsų nuotaiką ar veiklą. Šilta balta idealiai tinka atsipalaiduoti, šalta dienos šviesa – pagyvinti dėmesį.

Ryškumo reguliavimas su atminties funkcija

Įsimena konkrečius pageidaujamus šviesumo lygius.

4 nustatyti apšvietimo režimai

Mėgaukitės ypatinga atmosfera, pasirinkę vieną iš konkrečiai situacijai pritaiktų ir nustatytų apšvietimo režimų.

Nuotolinio valdymo pulteliu nesudėtinga reguliuoti apšvietimo nustatymus iki 10 m atstumu

Naudodami šį nuotolinio valdymo pultelį, galite iki 10 m atstumu įjungti ir išjungti lemputes, keisti jų ryškumą bei spalvą.

Ant sienos montuojamas nuotolinio valdymo pultelis

Naudodami pridėdamą laikiklį galite pritvirtinti nuotolinio valdymo pultą visur, kur jums reikia papildomo jungiklio – nereikia laidų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Apskritas
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 20 metų
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklą skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Taip
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Taip

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700–6500 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 107 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Nuotolinio valdymo pultelis

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 210 mA

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.9

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,1 kg
- Bendras aukštis: 70 mm
- Bendrasis ilgis: 470 mm
- Bendras plotis: 470 mm

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169196094
- Grynas svoris: 1,07 kg
- Grynas svoris: 1,84 kg
- Aukštis: 8,6 cm
- Ilgis: 55,3 cm
- Plotis: 55,8 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 470 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 4300
- Šviesos spalva: 2700–6500
- Elektros energija: 220–240 AC
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.342

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com