PHILIPS

Kaitinimo lemputė skaidri, 60 W G95 E27

Itin taupus

4000 K

840 lm

50 000 val

8720169202726

A↑G A

# Itin efektyvi lempa, mūsų labiausiai energiją taupančios LED lemputės

Ši „Philips“ itin efektyvi LED lemputė skleidžia gražią šviesą, siūlo išskirtinį 50 000 valandų ilgaamžiškumą ir pradeda taupyti energiją vos pradėjus ją naudoti. Sumažinkite lempučių keitimo dažnumą ir mėgaukitės akims malonia šviesa su mūsų patikimu „EyeComfort“ dizainu.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

### Sukurta taip, kad tarnautų ilgiau ir sutaupytų daugiau energijos

- Įjunkite kasdien, sutaupykite energiją
- Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

# Ypatybės

### Skirta Jūsų akių patogumui

Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

### Įjunkite kasdien, sutaupykite energiją

Mūsų „UltraEfficient“ LED yra mažiausiai 40 % efektyvesni nei standartiniai „Philips“ LED, todėl kasdien taupysite energiją

### Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Išvenkite dažno elektros lempučių keitimo vargo. Mūsų „UltraEfficient“ šviesos diodai, kurių naudojimo trukmė yra iki 50 000 valandų, tarnauja 3,5 karto ilgiau nei standartiniai „Philips“ šviesos diodai, todėl daugiau nei 50 metų galėsite mėgautis idealiu apšvietimo sprendimu.

# Specifikacijos

### Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Rutulio formos nekryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

### Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 500 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

### Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

### Šviesos savybės
- Šviesos spindulio kampas: 300 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 840 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 210 lm/W

### Kita
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

### Pakuotės informacija
- EAN: 8720169202726
- EOC: 872016920272600
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 60W G95 E27 4000K CL UE SRT4

### Energijos sąnaudos
- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: AC 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A
- Energijos sąnaudos: 4 W

### Gaminio matmenys ir svoris
- Bendras aukštis: 140 mm
- Bendrasis ilgis: 140 mm
- Bendras plotis: 95 mm

### Techniniai duomenys
- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 1442641

### Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8720169202726
- Grynas svoris: 0,06 kg
- Grynasis svoris: 0,11 kg
- Aukštis: 18,2 cm
- Ilgis: 13,1 cm
- Plotis: 10,3 cm

Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.517

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.