

PHILIPS

Šviesdiodžių
vanzdis EM T8

LED

1200 mm

3000 K

G13



8720169204928



Patikimas šviesos diodų taškinis apšvietimas, puiki šviesos kokybė

Senų liuminescencinių lempų pakeitimas į „Philips“ šviesos diodų vamzdelius yra greitas ir paprastas būdas gauti modernią ir efektyvią šviesos diodų technologiją. Šis „Philips“ šviesos diodų vamzdelis puikiai tinka tose vietose, kur reikia daug šviesos.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite ilgalaiķį sprendimą

- Mėgautės šviesos diodų energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 50 % energijos, pakeisdami esamas fluorescencines lemputes (draudžiama pagal ES reglamentą nuo 2023 m.).

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvas, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Kadangi naudojimo trukmė yra iki 35 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 35 metų.

Pasirinkite paprastą senų fluorescencinių lempučių pakaitalą

- Sukurta veikti su elektromagnetiniais balastiniais įtaisais.

Ypatybės

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Sutaupo daugiau nei 50 % energijos, lyginant su fluorescencinėmis lemputėmis
Ilgai veikiantis iki 35 000 valandų
Suderinamas su elektromagnetiniu balastiniu įtaisu

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: T8
- Kištukinis lizdas: G13
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys

- Aukštis: 121,4 cm
- Plotis: 2,8 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Stiklas

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 200 000
- Nominali naudojimo trukmė: 35 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 240 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 2250 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K

Kitos savybės

- Efektyvumas: 104 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169204928
- EOC: 872016920492800
- Gaminio pavadinimas: LED T8 1200mm 21.5W G13 WH UO 1CT/4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.9
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 21,5 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 121,4 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1384740



Išleidimo data:
2024-06-20
Versija: 0.397

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com