PHILIPS

Šviesdiodžių vamzdis EM T8

Itin taupus

1500 mm

6500 K

„G13 ROT“

8720169205024

Patikimas šviesos diodų taškinis apšvietimas, puiki šviesos kokybė

Senų liuminescencinių lempų pakeitimas į „Philips“ šviesos diodų vanzdelius yra greitas ir paprastas būdas gauti modernią ir efektyvią šviesos diodų technologiją. Šis „Philips“ šviesos diodų vamzdelis puikiai tinka tose vietose, kur reikia daug šviesos.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Mėgaukitės šviesos diodų energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 70 % energijos, pakeisdami esamas fluorescencines lemputes (draudžiama pagal ES reglamentą nuo 2023 m.).

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvas, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Kadangi naudojimo trukmė yra iki 50 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 50 metų.

Pasirinkite paprastą senų fluorescencinų lempučių pakaitalą

- Sukurta veikti su elektromagnetiniais balastiniais įtaisais.

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui

Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Sutaupo daugiau nei 70 % energijos, lyginant su fluorescencinėmis lemputėmis
Ilgai veikiančios iki 50 000 valandų
Suderinamas su elektromagnetiniu balastiniu įtaisu

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: T8
- Kištukinis lizdas: G13 ROT
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

Ilgaamžiškumas
- Jungiklio ciklų skaičius: 200 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

Aplinkosauga
- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės
- Šviesos spindulio kampas: 160 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 6500 K
- Nominalus šviesos srautas: 3700 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 865 | CCT of 6500K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 185 lm/W

Kita
- Patvirtinimo ženklai: RoHS atitiktis, CE ženklinimas, KEMA „Keur“ sertifikatas, ENEC sertifikatas
- LED Innovations: UltraEfficient

Pakuotės informacija
- EAN: 8720169205024
- EOC: 872016920502400
- Gaminio pavadinimas: LED T8 1500mm 20W G13 CDL EELB 1CT/4

Energijos sąnaudos
- Galingumo koeficientas: 0.9
- Įtampa: 220-240 V
- Energijos sąnaudos: 20

Gaminio matmenys ir svoris
- Bendras aukštis: 1 514 mm
- Bendrasis ilgis: 1 514 mm
- Bendras plotis: 28 mm

Techninė priežiūra
- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys
- Dažnis: 50-60

Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8720169205024
- Grynas svoris: 0,27 kg
- Grynasis svoris: 0,33 kg
- Aukštis: 157,7 cm
- Ilgis: 3,1 cm
- Plotis: 3,1 cm

8720169205024

Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.466

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com