

PHILIPS

Šviesdiodžių
vamzdis EM T8

Itin taupus

1500 mm

6500 K

„G13 ROT“



8720169205024



Patikimas šviesos diodų taškinis apšvietimas, puiki šviesos kokybė

Senų liuminescencinių lempų pakeitimas į „Philips“ šviesos diodų vamzdelius yra greitas ir paprastas būdas gauti modernią ir efektyvią šviesos diodų technologiją. Šis „Philips“ šviesos diodų vamzdelis puikiai tinka tose vietose, kur reikia daug šviesos.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Mėgautės šviesos diodų energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 70 % energijos, pakeisdami esamas fluorescencines lemputes (draudžiama pagal ES reglamentą nuo 2023 m.).

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Kadangi naudojimo trukmė yra iki 50 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 50 metų.

Pasirinkite paprastą senų fluorescencinių lempučių pakaitalą

- Sukurta veikti su elektromagnetiniais balastiniais įtaisais.

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Sutaupo daugiau nei 70 % energijos, lyginant su fluorescencinėmis lemputėmis
Ilgai veikiančios iki 50 000 valandų
Suderinamas su elektromagnetiniu balastiniu įtaisu

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: T8
- Kištukinis lizdas: G13 ROT
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Plastic

Lemputės matmenys

- Aukštis: 151,4 cm
- Plotis: 2,8 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 200 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 160 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 6500 K
- Nominalus šviesos srautas: 3700 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 865 | CCT of 6500K

Kita

- Patvirtinimo ženklai: RoHS atitiktis, CE ženklinimas, KEMA „Keur“ sertifikatas, ENEC sertifikatas
- LED Innovations: UltraEfficient

Kitos savybės

- Efektyvumas: 185 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169205024
- EOC: 872016920502400
- Gaminio pavadinimas: LED T8 1500mm 20W G13 CDL EELB 1CT/4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0,9
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 20 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 151,4 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169205024
- Grynas svoris: 0,27 kg
- Grynasis svoris: 0,33 kg
- Aukštis: 157,7 cm
- Ilgis: 3,1 cm
- Plotis: 3,1 cm



Išleidimo data: 2025-05-10
Versija: 0.461

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com