

PHILIPS

Diamond Cut UltraEfficient
įleidžiamas šviestuvas
6,5W 170mm

Itin efektyvus

4 000 K

Balta

8720169212848



„UltraEfficient” įmontuotasis šviestuvas – tai daugiausia energijos sutaupantis sprendimas jums.

„Philips“ sukūrė ypač efektyvų įmontuotąjį šviestuvą,, kuriame naudojama nauja technologija, skirta sumažinti anglies dvideginio išmetimą, medžiagų švaistymą ir energijos suvartojimą. Įspūdingas 50 000 valandų eksploatavimo laikas daugiau nei 3 kartus ilgesnis nei „Philips“ įmontuotojo šviesos diodų šviestuvo ekvivalentų ir sunaudoja tik 50 % energijos. Kaip tik tai, ko reikia tvaresnei planetai.

Tvarūs šviesos sprendimai

- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Šviesos efektas

- Aukštos kokybės sklaidytuvasŠvelni tolygiai paskirstyta šviesa

Medžiaga ir apdaila

- Aukštos kokybės metalo medžiaga

Ypatybės

5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

Aukštos kokybės sklaidytuvas Švelni tolygiai paskirstyta šviesa

Šis aukštos kokybės sklaidytuvas kambariuose tolygiai paskirsto švelnią šviesą.

Aukštos kokybės metalo medžiaga

Patvari ir patraukli metalo medžiaga užtikrina tvirtą apdailą.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: RoundRectangle

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 51 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklo skaičius: 25 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 5 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: UltraEfficient

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 60 mA
- Efektyvumas: 176 lm/W

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.45

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,204 kg
- Mažesnis ilgis: 15.0 cm
- Mažesnis plotis: 15.0 cm
- Aukštis: 4,95 cm
- Ilgis: 17 cm
- Įleidimo gylis: 0,2 cm
- Plotis: 17 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 50 000 val.
- Skersmuo: 170 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 1150
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 6.5
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė



Išleidimo data: 2024-10-30
Versija: 0.335

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com