

# PHILIPS

Meson įleidžiamas  
šviestuvas 190 mm 20 W

Įleidžiamieji šviestuvai

3000 K

Balta

8720169230965



## Plonesnės konstrukcijos malonus apšvietimas

Apšvieskite savo erdvę „Philips EyeComfort LED Downlight“ šviestuvu, kuris užtikrina patogų šviesos šaltinį ir nevargina akių.

### Paprasta išbandyti

- Idealiai tinka patalpose žemomis lubomis – labai subtiliai atrodo ir nekrenta į akis.

### Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

### Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvus, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Mažesnis akinimas, didesnis komfortas.

# Ypatybės

## Tinka žemoms luboms **Konstrukcija** **Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų**

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

## „EyeComfort“ su pntinės optikos **technologija**

Pntinės optikos technologija pagerina bendrą apšvietimo patirtį kasdieniniame gyvenime. 3D raštais įspausti mikroobjektyvai padeda išsklaidyti šviesą, todėl šviesa

pasiskirsto tolygiai, o tai gerokai sumažina akinimą. Toks apšvietimas yra ne tik švelni ir tolygi šviesa, kuri suteikia daugiau komforto jūsų akims, bet ir sumaniai perskirsto šviesą, kad apšviestos vietos apšvietimas mažiau akintų akis.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Apskritas

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklą skaičius: 7 500
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 100 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Taip

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 150 mA
- Efektyvumas: 70 lm/W

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,124 kg
- Mažesnis ilgis: 17.5 cm
- Mažesnis plotis: 17.5 cm
- Aukštis: 3,5 cm
- Ilgis: 19 cm
- Įleidimo gylis: 11,7 cm
- Plotis: 19 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

#### Techniniai duomenys

- Skersmuo: 190 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenuų skaičius: 2100
- Šviesos spalva: 3000
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridėtos lempučių galia vatais: 20
- IP kodas: IP20

- Apsaugos klasė: II klasė

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminytis: 8720169230965
- Grynas svoris: 0,12 kg
- Grynasis svoris: 0,18 kg
- Aukštis: 19,5 cm
- Ilgis: 4,3 cm
- Plotis: 19,3 cm



Išleidimo data:  
2025-05-06  
Versija: 0.343

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)