

PHILIPS

Meson įleidžiamas
šviestuvas 190 mm 20 W

Įleidžiamieji šviestuvai

4000 K

Balta

8720169230989



Plonesnės konstrukcijos malonus apšvietimas

Apšvieskite savo erdvę „Philips EyeComfort LED Downlight“ šviestuvu, kuris užtikrina patogų šviesos šaltinį ir nevargina akių.

Paprasta išbandyti

- Idealiai tinka patalpose žemomis lubomis – labai subtiliai atrodo ir nekrenta į akis.

Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Mažesnis akinimas, didesnis komfortas.

Ypatybės

Tinka žemoms lubomsKonstrukcija Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

„EyeComfort“ su pntinės optikos technologija

Pintinės optikos technologija pagerina bendrą apšvietimo patirtį kasdieniniame gyvenime. 3D raštais įspausti mikroobjektyvai padeda išsklaidyti šviesą, todėl šviesa

pasiskirsto tolygiai, o tai gerokai sumažina akinimą. Toks apšvietimas yra ne tik švelni ir tolygi šviesa, kuri suteikia daugiau komforto jūsų akims, bet ir sumaniai perskirsto šviesą, kad apšviestos vietos apšvietimas mažiau akintų akis.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Apskritas

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 7 500
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 100 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 75 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 150 mA

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,124 kg
- Įleidimo gylis: 117 mm
- Bendras aukštis: 35 mm
- Bendrasis ilgis: 190 mm
- Bendras plotis: 190 mm
- Įleidžiama lubų išpjova: 17.5 cm x 17.5 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 190 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 2200
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridėtos lempučių galia vatais: 20
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais

- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169230989
- Grynas svoris: 0,12 kg
- Grynasis svoris: 0,18 kg
- Aukštis: 19,5 cm
- Ilgis: 4,3 cm
- Plotis: 19,3 cm



Išleidimo data:
2025-09-03
Versija: 0.355

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com