

PHILIPS

Kaitinamoji lemputė
matinė, 60 W A60 E27

Itin efektyvus

3000 K

840 lm

35 000 val.



8720169250413



Ryškus šviesos diodų apšvietimas, puiki kokybė

„Philips“ šviesos diodų lemputės skleidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir puikiai taupo energiją. Savo išgrynintos formos ir elegantišku dizainu ši lemputė puikiai pakeis skaidrias kaitinamąsias lemputes.

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 90 % energijos
- Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Klasikinis stiklinis šviesos diodas

Ypatybės

Sutaupo iki 90 % energijos



Mėgaukitės LED energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 90 %

energijos, pakeisdami esamas kaitinamąsias ar halogenines lemputes

Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 50 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 50 metų.

Stiklinis matinis dizainas

Jums patinkanti išvaizda ir savybės, kokių tikėtės. Klasikinis matinio stiklo dizainas, atkartojantis švelnų įprastų lempučių nakties šviesos efektą ir idealiai tinkantis visur namuose.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,4 cm
- Plotis: 6 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Stiklas

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 35 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 840 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K

Kita

- LED Innovations: UltraEfficient

Kitos savybės

- Efektyvumas: 210 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169250413
- EOC: 872016925041300
- Gaminio pavadinimas: LED DISC CLA 60W A60 E27 3000K FR EELA

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 4 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,4 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1543875

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169250413
- Grynas svoris: 0,04 kg
- Grynasis svoris: 0,09 kg
- Aukštis: 12 cm
- Ilgis: 6,6 cm
- Plotis: 6,6 cm



Išleidimo data: 2025-02-19
Versija: 0.308

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com