

PHILIPS

„Bustan“ sieninis
šviestuvas, 3,8 W

Lauko šviestuvai

4000 K

Antracitas

Atsparus vandeniui



8720169257276



Mėgaukitės nuostabiu sodu tvaria šviesa

„Philips Bustan“ yra ypač efektyvus lauko šviestuvas naudojantis naujausią technologiją, skirtą sumažinti anglies dvideginio išmetimą, medžiagų švaistymą ir energijos suvartojimą. Įspūdingas 50 000 valandų gyvavimo laikas daugiau nei du kartus ilgesnis nei kitų „Philips“ lauko šviestuvų ekvivalentų ir sunaudoja 50 % mažiau energijos. Kaip tik tai, ko reikia tvaresnei planetai.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 50 000 valandų
- Itin efektyvus
- Sutaupo iki 80 % energijos

Pažangus LED apšvietimas

- 5 metų garantija LED sistemai

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatingos savybės

- Galingas apšvietimas

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta balta šviesa 4000K


Ypatybės

Ilga naudojimo trukmė – iki 50 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 50 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgausitės tobula sodo šviesa.

Itin efektyvus



Naudoja mažiausiai 50 % mažiau energijos, palyginti su lygiaverčiais standartiniais „Philips“ LED žibintais.

Sutaupo iki 80 % energijos



Lyginant su tradiciniais šviestuvais su tuo pačiu šviesos srautu, šie šviestuvai sutaupo iki 80 % energijos. Pirkdami „Philips“ LED šviestuvą ar lemputę, galite pradėti taupyti pinigus iškart. Kiekvieną šviesos šaltinį pakeitę LED šviestuvu, jūs iškart sutaupysite dėl mažesnių elektros energijos sąskaitų.

5 metų garantija LED sistemai



Be standartinės šiam šviestuvui siūlomos 2 metų garantijos, „Philips“ LED sistemai (LED moduliui ir tvarkyklei) taip pat suteikia 5 metų garantiją.

IP44 – atsparus orų pokyčiams




Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Galingas apšvietimas

Šis „Philips“ lauko šviestuvas suteikia galingą šviesą. Ryškios šviesos srautas apšvies jūsų sodą ar terasą.

Šalta balta šviesa 4000K



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvus skleidžia šiltą, baltą šaltą šviesą esant 4000 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Saulės energija: Ne
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 4,3

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,52 kg
- Bendras aukštis: 90 mm
- Bendrasis ilgis: 220 mm
- Bendras plotis: 80 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 800
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguluojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: B
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 3,8
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169257276
- Grynas svoris: 0,52 kg
- Grynas svoris: 0,56 kg
- Aukštis: 22,5 cm
- Ilgis: 8,5 cm
- Plotis: 9,9 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.336

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com