

PHILIPS

„Camill“ sieninis
šviestuvas, 1,4 W

Lauko šviestuvai

3000 K

Juoda

Jutiklis; Saulės; Atsparus
vandeniui



8720169263895



Mūsų kol kas labiausiai energiją taupantis šviesos diodų šviestuvas

Įneškite į lauko sieną senovinio žavesio su juodu „Philips“ šviesos diodų lauko sieniniu šviestuvu. Jo išsklaidyta, ryški šviesa idealiai tinka priekiniam jėjimui apšviesti. Retro stiliaus dizainas sukuria stilingą atmosferą ir leidžia ją mėgautis lauke.

Paprastas sumontavimas

- Nereikia jokių laidų

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 50 000 valandų
- Itin efektyvi saulės energija

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatingos savybės

- Dvigubo ryškumo šviesa
- Integruotas judesio ir sutemų iki aušros jutiklis

Aukštos kokybės apšvietimas

- Ryškiai balta šviesa (3000 K)


Ypatybės

Nereikia jokių laidų

Ši šviesa yra visiškai maitinama saulės energija. Nereikia jokių laidų, todėl šiuos žibintus lengva pastatyti ir perkelti bet kurioje jūsų sodo ar kitoje lauko vietoje.

Ilgą naudojimo trukmę – iki 50 000 valandų

Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 50 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgautis tobula sodo šviesa.

Itin efektyvi saulės energija

Su „Philips Ultra Efficient Solar“ sistema šie šviestuvai su visiškai įkrautu akumuliatoriumi apšviečia iki 35 valandų. Mėgautis ryškia šviesa visą naktį arba net esant blogoms ar debesuotoms oro sąlygoms.

IP44 – atsparus orų pokyčiams


Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Dvigubo ryškumo šviesa

Sukurkite lanksčią ir patrauklią atmosferą naudodami dvigubo ryškumo funkciją. Šviesa pritemsta, kai ji neveikia, ir automatiškai pašviesėja, kai šalia yra žmonių, užtikrinant reikiamą šviesos lygį, kai tik to reikia.

Integruotas judesio ir sutemų iki aušros jutiklis

Su įmontuotu judesio jutikliu šie žibintai automatiškai pasveikina jus, kai grįžtate namo sutemus, arba užsidega lankytojams atvykus. Unikali funkcija nuo sutemų iki aušros automatiškai įjungia šviesą, kai lauke sutemsta – puikiai tinka ilgais vasaros vakarais arba jūsų saugumui užtikrinti.

Ryškiai balta šviesa (3000 K)

Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvus skleidžia šiltą, baltą šiltą šviesą esant 3000 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Taip
- Saulės energija: Taip
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildomos funkcijos: Jutiklis, Saulės energija, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,48 kg
- Bendras aukštis: 205 mm
- Bendrasis ilgis: 190 mm
- Bendras plotis: 140 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 250
- Šviesos spalva: 3000 K
- Elektros energija: 4 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: A
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 1,4
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: III klasės – saugi ypač žema įtampa
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8720169263895
- Grynas svoris: 0,48 kg
- Grynas svoris: 0,7 kg
- Aukštis: 24 cm
- Ilgis: 16,5 cm
- Plotis: 15 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.354

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com