

PHILIPS

„Enkara“ sieninis
šviestuvai, 0,2 W

Lauko šviestuvai

2700 K

Juoda

Jutiklis; Saulės; Atsparus
vandeniui



8720169265462



Ilgai veikiantis saulės energija maitinamas sodo šviestuvai visiems metų laikams

„Philips Enkara house number“ šviestuvai yra patikimas saulės energija maitinamas šviestuvai, kuris veikia ilgesnį laiką, mažina energijos suvartojimą ir palaiko tvarumą.

Paprastas sumontavimas

- Nereikia jokių laidų

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 15 000 valandų

Pažangus LED apšvietimas

- Aukštos kokybės LED šviestuvai

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

Nereikia jokių laidų



Ši šviesa yra visiškai maitinama saulės energija. Nereikia jokių laidų, todėl šiuos žibintus lengva pastatyti ir perkelti bet kurioje jūsų sodo ar kitoje lauko vietoje.

Ilgą naudojimo trukmę – iki 15 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 15 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgautis tobula sodo šviesa.

Aukštos kokybės LED šviestuvas



Šiose LED lemputėse naudojama unikali „Philips“ sukurta technologija. Jie įsijungia akimirksniu ir sukuria optimalų šviesos srautą, kuris jūsų sode išryškina ryškias spalvas.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Taip
- Išsklaidyta šviesa: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Judesio jutiklis: Ne
- Aukščiausios kokybės medžiagos: Taip
- Saulės energija: Taip
- Šilta pritemdoma šviesa: Ne
- Šiltai balta šviesa: Taip
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Jutiklis, Saulės energija, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,364 kg
- Bendras aukštis: 230 mm
- Bendrasis ilgis: 180 mm
- Bendras plotis: 60 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 17
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 4 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: netaikoma
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 0,2
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: III klasės – saugi ypač žema įtampa

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169265462
- Grynas svoris: 0,36 kg
- Grynasis svoris: 0,48 kg
- Aukštis: 24 cm
- Ilgis: 6,8 cm
- Plotis: 19 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.283

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com