

PHILIPS

„Bliss Fan“ Lubinis
šviestuvas 35+28W

Lubiniai ventiliatoriai su
apšvietimu

2700/5500/4000 K

Juoda

Nuotolinio valdymo pultelis



8720169279100



Vienas šviestuvas. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai.

Suderinkite pritaikomą apšvietimą su jaukiu vėjeliu su Philips LED įtraukiama lubų ventiliatoriaus lempute, kuri turi nuotolinio valdymo pultelį. Šis šviestuvas su permatomomis mentelėmis, kurios nenaudojamos susitraukia, ir trimis „SceneSwitch“ apšvietimo nustatymais sukuria puikią atmosferą bet kurioje erdvėje.

Paprasta išbandyti

- Įtraukiamas lubinis ventiliatorius su skaidriomis mentėmis
- Lengva įrengti, saugu naudoti
- Efektyvus ir patikimas veikimas
- Naudokite ištisus metus
- Mėgaukitės maloniu dvelkimu
- Patogūs laikmačiai

Foninio apšvietimo efektas

- Ryškus, tačiau patogus lubinis šviestuvas

Aukščiausia kokybė

- Tylus variklis

Ypatybės

Įtraukiamas lubinis ventiliatorius su skaidriomis mentėmis

Pamirškite besisukančius šešėlius ant lubų: šis ventiliatorius turi permatomas mentes, kurias galima užlankstyti į vidų, kad jos nesimatytų, kai yra nenaudojamos.

Lengva įrengti, saugu naudoti

„Philips“ LED lubinis šviestuvas su įtraukiamu ventiliatoriumi išlaikė griežtus saugos bandymus, be kitų svarbių saugos funkcijų jis turi nenukrintančius varžtus ir tvirtą dizainą.

Efektyvus ir patikimas veikimas

„Philips“ šviesos diodų lubinio ventiliatoriaus šviestuvas yra sukurtas taip, kad užtikrintų galingą oro cirkuliaciją ir nuolatinį patikimumą laikui bėgant. Jo plati mentės konstrukcija leidžia pasiekti didelį oro kiekį, kad būtų užtikrinamas maksimalus oro srautas vėdinimui.

Naudokite ištikus metus

Naudodami vasaros ir žiemos veikimo režimus gausite geriausius oro cirkuliavimo jūsų erdvėje ištikus metus nustatymus.

Mėgaukitės malonių dvelkimu

Sukurkite salos vėjo dvelkimą bet kuriame namų kambaryje naudodami „Natural Breeze“ funkciją, kuri siūlo dinamiškus ventiliatoriaus greičio nustatymus.

Patogūs laikmačiai

Pasirinkite iš dviejų skirtingų laikmačių, kurie po tam tikro laiko išjungia šviesą, ir nustatykite juos nuotolinio valdymo pulteliu.

Ryškus, tačiau patogus lubinis šviestuvas

„Philips“ šviesos diodų lubinis šviestuvas su įtraukiamu ventiliatoriumi jūsų namams suteikia ryškią, tačiau patogią, šviesą, kurią galite valdyti naudodamiesi komplekte esančiu nuotolinio valdymo pulteliu arba sieniniu jungikliu.

Tylus variklis

„Philips“ šviesos diodų lubinis šviestuvas su įtraukiamu ventiliatoriumi turi tylų variklį, kuris cirkuliuoja orą kambaryje be jokio triukšmo.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Taip

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700–4000–6500 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 128 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Biurai
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai ventiliatoriai su apšvietimu
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Nuotolinio valdymo pultelis

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 290 mA

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.9

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 5,8 kg
- Bendras aukštis: 420 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 510 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 4500
- Šviesos spalva: 2700/5500/4000
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169279100
- Grynas svoris: 5,8 kg
- Grynas svoris: 7,91 kg
- Aukštis: 28,5 cm
- Ilgis: 54,8 cm
- Plotis: 54,8 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.257

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com