

# PHILIPS

„Atlas Fan“ lubinis  
šviestuvas 35+28W

Lubinio ventiliatoriaus  
šviestuvai

2700/5500/4000 K

Nikelis

Nuotolinio valdymo pultelis



8720169279148



## Vienas šviestuvas. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai.

Suderinkite pritaikomą apšvietimą su jaukiu vėjeliu su Philips LED įtraukiamą lubų ventiliatoriaus lemputę, kuri turi nuotolinio valdymo pultelį. Šis šviestuvas su permatomomis mentelėmis, kurios nenaudojamos susitraukia, ir trimis „SceneSwitch“ apšvietimo nustatymais sukuria puikią atmosferą bet kurioje erdvėje.

### Paprasta išbandyti

- Įtraukiamas lubinis ventiliatorius su skaidriomis mentėmis
- Lengva įrengti, saugu naudoti
- Efektyvus ir patikimas veikimas
- Naudokite ištisus metus
- Mėgaukitės maloniu dvelkimu
- Patogūs laikmačiai

### Foninio apšvietimo efektas

- Ryškus, tačiau patogus lubinis šviestuvas

### Aukščiausia kokybė

- Tylus variklis

# Ypatybės

## Įtraukiamas lubinis ventiliatorius su skaidriomis mentėmis

Pamirškite besisukančius šešėlius ant lubų: šis ventiliatorius turi permatomas mentes, kurias galima užlankstyti į vidų, kad jos nesimatytų, kai yra nenaudojamos.

## Lengva įrengti, saugu naudoti

„Philips“ LED lubinis šviestuvus su įtraukiamu ventiliatoriumi išlaikė griežtus saugos bandymus, be kitų svarbių saugos funkcijų jis turi nenukrintančius varžtus ir tvirtą dizainą.

## Efektyvus ir patikimas veikimas

„Philips“ šviesos diodų lubinio ventiliatoriaus šviestuvus yra sukurtas taip, kad užtikrintų galingą oro cirkuliaciją ir nuolatinį patikimumą laikui bėgant. Jo plati mentės konstrukcija leidžia pasiekti didelį oro kiekį, kad būtų užtikrinamas maksimalus oro srautas vėdinimui.

## Naudokite ištikus metus

Naudodami vasaros ir žiemos veikimo režimus gausite geriausius oro cirkuliacijos jūsus erdvėje ištikus metus nustatymus.

## Mėgaukitės malonių dvelkimu

Sukurkite salos vėjo dvelkimą bet kuriame namų kambaryje naudodami „Natural Breeze“ funkciją, kuri siūlo dinamiškus ventiliatoriaus greičio nustatymus.

## Patogūs laikmačiai

Pasirinkite iš dviejų skirtingų laikmačių, kurie po tam tikro laiko išjungia šviesą, ir nustatykite juos nuotolinio valdymo pulteliu.

## Ryškus, tačiau patogus lubinis šviestuvus

„Philips“ šviesos diodų lubinis šviestuvus su įtraukiamu ventiliatoriumi jūsus namams suteikia ryškia, tačiau patogią, šviesą, kurią galite valdyti naudodamiesi komplekte esančiu nuotolinio valdymo pulteliu arba sieniniu jungikliu.

## Tylus variklis

„Philips“ šviesos diodų lubinis šviestuvus su įtraukiamu ventiliatoriumi turi tylų variklį, kuris cirkuliuoja orą kambaryje be jokio triukšmo.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Nikelis
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Jungiklio ciklo skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Taip

**Šviesos savybės**

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

**Kita**

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai ventiliatoriai su apšvietimu
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Nuotolinio valdymo pultelis

**Kitos savybės**

- Lemputės srovė: 290 mA
- Efektyvumas: 128 lm/W

**Energijos sąnaudos**

- Galingumo koeficientas: 0.9

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Grynas svoris: 5,75 kg
- Aukštis: 42 cm

**Techninė priežiūra**

- Garantija: 5 metai

**Techniniai duomenys**

- Skersmuo: 485 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 4500
- Šviesos spalva: 2700/5500/4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8720169279148
- Grynas svoris: 5,75 kg
- Grynasis svoris: 7,86 kg
- Aukštis: 28,5 cm
- Ilgis: 54,8 cm
- Plotis: 54,8 cm



Išleidimo data: 2025-05-01  
Versija: 0.217

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)