

PHILIPS

Kapsulė 20 W
kapsulė G4

LED

2700 K

210 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8720169300576



Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

Šios „Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia gražią, itin šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti. Dėl tyro ir elegantiško dizaino ši lemputė puikiai pakeis jūsų apšalusias tradicines lemputes.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 80 % energijos

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią

atsipalaiduoti. Ši 2700K lempučių puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Sutaupo iki 80 % energijos



Sutaupykite energijos, naudodami šviesos diodus, neaukodami apšvietimo kokybės. Iš karto sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami esamas kaitrines arba halogenines lemputes.

Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Kasdien naudojama „Philips“ šviesos diodų lempučių patenkins pagrindinius apšvietimo poreikius. Ši už prieinamą kainą įsigijama „Philips“ LED lempučių skleidžia jaukią šviesą ir puikiai veikia.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė lempučių-kapsulė
- Kištukinis lizdas: G4
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Lempučių apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

Lempučių matmenys

- Aukštis: 4 cm
- Plotis: 1,5 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +45 °C
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 210 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos srautas: 210 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 100 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 100 lm/W
- CE ženklas: Taip
- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169300576
- EOC: 872016930057600
- Gaminio pavadinimas: LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.9

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.9
- Įtampa: AC Electronic 12 V
- Galingumas: 2,1 W
- Galios vatais atitikmuo: 20 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 2,1 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 4 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: – Hz
- Skersmuo: 15 mm
- EPREL registracijos numeris: 1879162
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Pritemdoma: Su specialiais apšvietimo reguliatoriais
- Dangtelio pagrindas: G4

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169300576
- Grynas svoris: 0,01 kg
- Grynasis svoris: 0,02 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 2,5 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-05-20
Versija: 0.207

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com