

PHILIPS

Kapsulė 10 W
kapsulė G4 x3

LED

2700 K

115 lm

15 000 val.



8720169300637



Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

Šios „Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia gražią, itin šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti. Dėl tyro ir elegantiško dizaino ši lemputė puikiai pakeis jūsų apšalusias tradicines lemputes.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 80 % energijos

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią

atsipalaiduoti. Ši 2700K lemputė puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Sutaupo iki 80 % energijos



Sutaupykite energijos, naudodami šviesos diodus, neaukodami apšvietimo kokybės. Iš karto sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami esamas kaitrines arba halogenines lemputes.

Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Kasdien naudojama „Philips“ šviesos diodų lemputė patenkins pagrindinius apšvietimo poreikius. Ši už prieinamą kainą įsigijama „Philips“ LED lemputė skleidžia jaukią šviesą ir puikiai veikia.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė lemputė-kapsulė
- Kištukinis lizdas: G4
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 115 lm
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 115 lm/W

Kita

- EyeComfort: Ne

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169300637
- EOC: 872016930063700
- Gaminio pavadinimas: LED 10W G4 WW 12V ND 3PF/6 DISC

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC Electronic 12 V
- Galios vatais atitiktumuo: 10 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 1 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 33 mm
- Bendrasis ilgis: 33 mm
- Bendras plotis: 12 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: –
- EPREL registracijos numeris: 1879163



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.231

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com