

PHILIPS

Lubinis šviestuvas
10W

Itin taupus

2700 K

Balta

Dvigubas ryškumas

8720169301054



Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

Ryškumo keitimas: su Philips SceneSwitch šviesos diodų lubiniu šviestuvu galite mėgautis 3 ryškumo nustatymais, kad pritaikytumėte savo veiksams. Jauki šviesa, kuri nevargina akių. Viskas, ko jums reikia, yra esamas jungiklis. Spalvų keitimas: pakeiskite kambario atmosferą, kad ji atitiktų jūsų veiksmus. Naudodami Philips SceneSwitch šviesos diodų lubinį šviestuvą galite lengvai pakeisti nustatymą iš ryškios šviesos į natūralią šviesą ir į jaukią šiltą švytėjimą. Jauki šviesa, kuri nevargina akių. Nereikia ryškumo reguliatoriaus arba papildomos įrangos. Viskas, ko jums reikia, yra pridėtas jungiklis.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Aukštos kokybės LED šviestuvai

Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Sukurkite stilingą ir patrauklią atmosferą

Šviesos efektas

- Ryški šviesa su vienodu pasiskirstymu

Ypatybės

Aukštos kokybės LED šviestuvai



Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji

akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Sukurkite stilingą atmosferą



Šiame šviestuve dera modernumas ir naujausios tendencijos, todėl jis be vargo prisitaikys prie jūsų interjero bei sukurs jaukią aplinką.

Ryški šviesa su vienodu pasiskirstymu

Norėdami iš tikrųjų apšviesti savo patalpas, pasirinkite šią vienodo paskirstymo šviesą, kuri tolygiai skleidžia šviesą erdvėje.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 51 metai
- Jungiklio ciklo skaičius: 25 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 185 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Valgomasis, Svetainė
- Stilius: Modernus
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient
- Papildomos funkcijos: Dvigubas ryškumas

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 95 mA

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,66 kg
- Bendras aukštis: 50 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 320 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 1850
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220–240 AC
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169301054
- Grynas svoris: 0,66 kg
- Grynas svoris: 0,91 kg
- Aukštis: 35,2 cm
- Ilgis: 6,8 cm
- Plotis: 35,2 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.218

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com