

PHILIPS

Lubinis šviestuvas
24W

Lubiniai šviestuvai

4000 K

Juoda

„SceneSwitch“

8720169301313



Vienas šviestuvas. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai

Sukurkite pageidaujamą nuotaiką keisdami apšvietimą. Su Philips SceneSwitch šviesos diodų lubiniu šviestuvu galite mėgautis trimis ryškumo nustatymais, kurie tobulai tinka kiekvienam momentui. Jokio apšvietimo reguliatoriaus ar papildomo įrengimo nereikia – viskas ko reikia yra Jūsų esantis jungiklis.

Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant
- Sukurkite stilingą ir patrauklią atmosferą

Paprasta išbandyti

- Galimybė šviestuvą tvirtinti ant sienos ar lubų, padės jį tobulai pritaikyti prie jūsų turimo interjero.
- Paprastas sumontavimas

Šviesos efektas

- Vienodas šviesos paskirstymas

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa

Ypatybės

Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Svetainė yra kiekvienų namų širdis. Tai vieta, kur šeimos nariai atsipalaiduoja ir bendrauja su svečiais. Svetainės ir miegamojo kambario apšvietimas turi būti lengvai reguliuojamas, kad jį būtų galima pritaikyti skirtingiems poreikiams per visą dieną. Atidžiai priderinti šviesos šaltiniai ir žaismingi sluoksniai sukuria erdvės pojūtį ir suteikia kambariui šilumos bei jaukumo.

Sukurkite stilingą atmosferą



Šiame šviestuve dera modernumas ir naujausios tendencijos, todėl jis be vargo prisitaikys prie jūsų interjero bei sukurs jaukią aplinką.

Pritaikomas tvirtinimas prie sienos ar lubų

Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvas paruoštas užsidegti.

Vienodas šviesos paskirstymas

Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 20 metų
- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiams) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 116,7 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Valgomasis, Virtuvei, Svetainė
- Stilius: Modernus
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: „SceneSwitch“

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 195 mA

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,85 kg
- Bendras aukštis: 80 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Skersmuo: 389 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 2800
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169301313
- Grynas svoris: 0,85 kg
- Grynas svoris: 1,47 kg
- Aukštis: 47,5 cm
- Ilgis: 10,5 cm
- Plotis: 47 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.231

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com