

PHILIPS

Kapsulė 25 W G9
G9

LED

3000 K

220 lm

15 000 val.



8720169301658



Įprastas spindulys su moderniu dizainu

Ši pagrindinio tinklo įtampą naudojanti LED kapsulė skleidžia ryškią baltą šviesą visomis kryptimis.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio, kaip halogeninės lemputės-kapsulės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Pakeičia halogenines lemputes-kapsules



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo šviesos diodų lemputė-kapsulė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių lempučių-kapsulių pakaitalas.

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Rutulio formos nekryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: G9
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +45 °C
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 320 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 220 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Koreliuota spalvos temperatūra: 3000 K
- Šviesos srautas: 220 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 115 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- CE ženklas: Taip
- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169301658
- EOC: 872016930165800
- Gaminio pavadinimas: LED 25W G9 WH ND SRT6

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.5

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 25 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 1,9 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 43 mm
- Bendrasis ilgis: 43 mm
- Bendras plotis: 14 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 1932587
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Pritemdoma: Ne
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Dangtelio pagrindas: G9

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169301658
- Grynas svoris: 0,01 kg
- Grynasis svoris: 0,01 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 2,5 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-09-10
Versija: 0.275

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com