

PHILIPS

Kapsulė 40 W G9
G9 x3

LED

2700 K

470 lm

15 000 val.



8720169302112



Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

Šios „Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia gražią, itin šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti. Dėl tyro ir elegantiško dizaino ši lemputė puikiai pakeis jūsų apšalusias tradicines lemputes.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 80 % energijos

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią

atsipalaiduoti. Ši 2700K lemputė puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Sutaupo iki 80 % energijos



Sutaupykite energijos, naudodami šviesos diodus, neaukodami apšvietimo kokybės. Iš karto sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami esamas kaitrines arba halogenines lemputes.

Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Kasdien naudojama „Philips“ šviesos diodų lemputė patenkins pagrindinius apšvietimo poreikius. Ši už prieinamą kainą įsigyjama „Philips“ LED lemputė skleidžia jaukią šviesą ir puikiai veikia.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Rutulio formos nekryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: G9
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Plastic

Lemputės matmenys

- Aukštis: 5,2 cm
- Plotis: 1,6 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 320 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm

Kita

- EyeComfort: Ne

Kitos savybės

- Efektyvumas: 127 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169302112
- EOC: 872016930211200
- Gaminio pavadinimas: LED 40W G9 WW ND 3CT/6 EC

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 3,7 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,2 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1932584

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169302112
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynasis svoris: 0,04 kg
- Aukštis: 7 cm
- Ilgis: 1,9 cm
- Plotis: 5,4 cm



Išleidimo data: 2025-04-19
Versija: 0.262

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com