PHILIPS

Lemputė 60W A60 E27 x2

Išmanusis šviesos diodas

- Reguliuojama balta išmani lemputė
- Iki 806 liumenų
- Tiesiog prijunkite ir naudokitės
- Valdykite programėle arba balsu

8720169303034

A ↑ G F

Išmanusis apšvietimas kiekvienai dienai

Šios „Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia gražią, itin šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti. Dėl tyro ir elegantiško dizaino ši lemputė puikiai pakeis jūsų apšalusias tradicines lemputes.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: A60
- Kištukinis lizdas: E27
- Stiklo tipas: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Matinis

Lemputės matmenys
- Svoris: 0,05 kg

Ilgaamžiškumas
- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 25 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000

Šviesos savybės
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): ≥80
- Spalvos temperatūra: 2700-6500 K
- Šviesos spalvos kategorija: Reguliuojama balta
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 100 lm/W

Kita
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės
- Lemputės srovė: 65 mA

Pakuotės informacija
- EAN: 8720169303034
- EOC: 872016930303400
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

Energijos sąnaudos
- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 220-240 V
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 8 W

Gaminio matmenys ir svoris
- Bendras aukštis: 111 mm
- Bendrasis ilgis: 111 mm
- Bendras plotis: 60 mm

Nominaliosios reikšmės
- Nominalus veikimo laikotarpis: 25 000
- Nominalusis šviesos srautas: 806 lm
- Nominalioji galia: 8 W

Techninė priežiūra
- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys
- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 1877820
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

Palaiko
- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- „WiFi“: Wireless G
- Apibrėžtas aptarnavimo laikotarpis: Minimum of 60 months after introduction date
- Didžiausias priedų skaičius: 9999
- Ryšio protokolas: „Bluetooth“, „WiFi“ (2,4 GHz)

Pakuotės matmenys ir svoris
- EAN/UPC – gaminys: 8720169303034
- Grynas svoris: 0,1 kg
- Grynasis svoris: 0,2 kg
- Aukštis: 16 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 14 cm

Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.179

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.