

# PHILIPS

„Sparkle“ įleidžiamas  
šviestuvas

Įleidžiamieji šviestuvai

2700 K

Juoda

Reguliuojamas šviesos srautas



8720169304239



## Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

Sukurkite puikią nuotaiką, naudodami „Philips“ šviesos diodų pritemdomas lemputes, galite lengvai pritemdyti šviesą nuo kasdienės ryškios šviesos iki malonių tonų.

### Tvarūs šviesos sprendimai

- Aukštos kokybės LED šviestuvas

### Šviesos efektas

- Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

### Valdiklis

- Reguliuojamas šviesos srautas

### Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 20 000 valandų

# Ypatybės

## Aukštos kokybės LED šviestuvai



Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija yra unikalūs

„Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

### Ryškus ir koncentruotas apšvietimas

Sufokusuokite šviesą į objektus, valgomojo stalą ar kitas interjero detales, kad atkreiptumėte dėmesį į tam tikrus stilius.

### Reguliuojamas šviesos srautas

Galite keisti nuotaiką mažindami šviesos diodų ryškumą ir ryškią baltą šviesą pakeisdami jaukia prietema, kaip naudodami įprastas lemputes.

### Itin ilgas naudojimo laikas, net 20 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 20 000 valandų.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 10 000
- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 2
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 58 lm/W

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Valgomasis, Garažas, Koridorius, Biurai, Virtuvei, Svetainė
- Stilius: Modernus
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 31 mA

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.8
- Energijos sąnaudos: 5,5

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynasis svoris: 0,118 kg
- Įleidimo gylis: 20 mm
- Bendras aukštis: 60 mm
- Įleidžiama lubų išpjova: 7.0 cm x 7.0 cm

**Techninė priežiūra**

- Garantija: 2 metai

**Techniniai duomenys**

- Skersmuo: 85 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 350
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- IP kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimui pirštais
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Šviesos šaltinių skaičius: 1



Išleidimo data:  
2025-09-03  
Versija: 0.208

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)