

# PHILIPS

„Diamond Cut  
UltraEfficient”  
įleidžiamasis šviestuvas

Itin taupus

3 000 K

Balta

8720169308084



## „UltraEfficient” įmontuotasis šviestuvas – tai daugiausia energijos sutaupantis sprendimas jums.

„Philips“ sukūrė „Ultra Efficient“ įmontuotąjį šviestuvą, kuriame naudojama nauja technologija, skirta sumažinti anglies dvideginio išmetimą, medžiagų švaistymą ir energijos suvartojimą. Turėdamas įspūdingą 50 000 valandų naudojimo trukmę, jis veikia daugiau nei 3 kartus ilgiau nei „Philips“ įmontuotųjų šviesos diodų šviestuvų ekvivalentai ir sunaudoja mažiau 50 % elektros energijos. Kaip tik tai, ko reikia tvaresnei planetai.

### Tvarūs šviesos sprendimai

- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

### Šviesos efektas

- Aukštos kokybės sklaidytuvas švelni tolygiai paskirstyta šviesa

### Medžiaga ir apdaila

- Aukštos kokybės metalo medžiaga


# Ypatybės

## 5 m. garantija LED sistemai




Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

## Aukštos kokybės sklaidytuvas švelni tolygiai paskirstyta šviesa



Šis aukštos kokybės sklaidytuvas kambariuose tolygiai paskirsto švelnią šviesą.

## Aukštos kokybės metalo medžiaga



Patvari ir patraukli metalo medžiaga užtikrina tvirtą apdailą.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 25 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 110 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 5 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 22 mA
- Efektyvumas: 155 lm/W

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.35
- Galingumas: 2 W

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Grynas svoris: 0,08 kg
- Aukštis: 5 cm
- Ilgis: 9 cm
- Įleidimo gylis: 0 mm
- Plotis: 9 cm

**Techninė priežiūra**

- Garantija: 5 metai

**Techniniai duomenys**

- Skersmuo: 90 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 310
- Šviesos spalva: 3000
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8720169308084
- Grynas svoris: 0,08 kg
- Grynasis svoris: 0,11 kg
- Aukštis: 10,8 cm
- Ilgis: 10,8 cm
- Plotis: 5,6 cm



Išleidimo data:  
2025-05-23  
Versija: 0.175

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)