

PHILIPS

Šviesos diodų juosta
HF T5

LED

600 mm

3000 K

G5



8720169309500



Ilgalaikis aukštos kokybės LED specialios paskirties apšvietimas

Atnaujinimas į „Philips“ šviesos diodų vamzdelius yra greitas ir paprastas būdas pakeisti senas fluorescencines lempas modernia ir efektyvia LED technologija. Šis „Philips“ šviesos diodų vamzdelis puikiai tinka toms vietoms, kuriose reikia daug šviesos.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Mėgautės šviesos diodų energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 40 % energijos, pakeisdami esamas fluorescencines lemputes (draudžiama pagal ES reglamentą nuo 2023 m.).

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Kadangi naudojimo trukmė yra iki 35 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lempučių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 35 metų.

Pasirinkite paprastą senų fluorescencinių lempučių pakaitalą

- Sukurta ir išbandyta dirbti su įvairiais elektroniniais balastiniais įtaisais.

Ypatybės

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Sutaupo daugiau nei 40 % energijos, lyginant su fluorescencinėmis lemputėmis

Ilgai veikiantis iki 35 000 valandų

Suderinamas su elektroniniu balastu

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: T5
- Kištukinis lizdas: G5
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Glass

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 35 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 200 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 1000 lm
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 140 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- Patvirtinimo ženklai: RoHS atitiktis, KEMA „Keur“ sertifikatas
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169309500
- EOC: 872016930950000
- Gaminio pavadinimas: LED T5 HF 600mm 7.1W G5 WH HE 1CT/4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.9
- Įtampa: AC 40–70 V
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 7,1

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 563 mm
- Bendrasis ilgis: 563 mm
- Bendras plotis: 19 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 30K–100K
- EPREL registracijos numeris: 1880103

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169309500
- Grynas svoris: 0,07 kg
- Grynas svoris: 0,11 kg
- Aukštis: 60,6 cm
- Ilgis: 3,1 cm
- Plotis: 2,4 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.188

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com